



介護保険対応

レンタル

商品

Vol.
5

カタログ

Rental Commodity Catalog

福祉用具貸与いわない

楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



誕生、楽匠Z。

ベッドでの姿勢は、生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

詳しくはP.10をご覧ください。


as human, for human
PARAMOUNT BED

CONTENTS

Rental Commodity Catalog Vol.5

介護保険制度のご利用について	P. 4
福祉用具レンタルサービスの流れ	P. 5
利用者状態別INDEX	P. 6
索引	P. 64
レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具 ...	P. 67
年齢早見表	P. 67



■ 特殊寝台 P. 8



■ 特殊寝台付属品 P. 17



■ 床ずれ防止用具..... P. 20



■ 体位変換器..... P. 28



■ 徘徊感知機器 P. 29



■ 自動排泄処理装置 P. 29



■ 手すり P. 30



■ 歩行補助つえ P. 34



■ 歩行器 P. 35



■ 車いす P. 38

寸法・機能一覧 P. 52



■ 車いす付属品 P. 54



■ スロープ P. 57



■ 移動用リフト P. 58




工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構
MGS 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

介護保険制度のご利用について

■ 介護保険の利用手続きとサービス内容



■ サービス利用額の上限

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
支給限度額 (月額)	50,030円	104,730円	166,920円	196,160円	269,310円	308,060円	360,650円
ご利用者負担額 (月額)	5,003円	10,473円	16,692円	19,616円	26,931円	30,806円	36,065円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。

※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。

※平成26年11月現在の金額です。変更になる場合があります。

福祉用具レンタルサービスの流れ

step. 1

ご相談・お問い合わせ

お気軽に担当までご相談ください。

step. 2

介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)

介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。
福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。

step. 3

お申し込み・ご契約

介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。
お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

step. 4

納品・組み立て・商品説明

ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。
ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

step. 5

ご利用・アフターサービス

レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りを行います。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。

step. 6

ご解約・引き上げ

レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。

step. 7

洗浄・消毒・保管

引き上げた商品は速やかに消毒を実施。
洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

●丸洗いで清潔な商品に



●環境にやさしい電解水消毒



●徹底したデータ管理



●車両の消毒



●菌検査の実施



●最終検査による品質の確保



利用者状態別 INDEX

商品ページでは、このマークを目安に選べます▶



○ 福祉用具を使わなくてもできる。

△ 福祉用具を使えば自分でできる。

✕ 福祉用具の使用と介助がないとできない。

軽い

Aさん



**日常生活は自立しています。
介助は必要ありません。**

- ・屋内歩行は、独歩で可能です。
- ・屋外に出るときは、段差などの路面状況により手すりやつえなど支持物があった方がより安全です。
- ・トイレやお風呂も自立ですが、立ちしゃがみなどの動作によっては、手すりがあるとより安全です。



Bさん



**日常生活はほぼ自立していて、支えがあれば介助は不要です。
福祉用具を使って、自分ひとりで外出できます。**

- ・屋内移動には、手すりやつえを使用します。立ちしゃがみや腰かけの高さによっては、手すりが必要です。
- ・屋外歩行は、支持物があれば可能ですが、転倒や疲労を考慮し、車いすとなることが多いです。
- ・安全のためにトイレや浴室には手すりが必要です。



状態

Cさん



**日常生活は車いすにてほぼ自立していますが、
外出など介助が必要な場面があります。**

- ・屋内移動は、車いす（自走式）、屋外は車いす（介助式）となります。
- ・日常生活の自立性を高めるために、立ち上がりや立位保持・方向転換時など、手すりや腰掛の高さ設定などが必要です。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台などの福祉用具の個別対応が必要です。



Dさん



**日常生活が不自由で、常時車いすが必要です。
生活内に介助が必要な場面が多くなっています。**

- ・移動は屋内外ともに車いすです。
- ・本人の自立性を高めるためと介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要となります。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台、リフトなどの福祉用具が必要です。



重い

Eさん



**ほとんど寝たきり状態で、日常生活がまったく不自由です。
全面的な介助が必要です。**

- ・移動は屋内外ともに車いす（介助式）です。
- ・本人のからだの苦痛の軽減と介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要です。
- ・外出やお風呂に関しても、リフトなどの福祉用具が必要です。



離床					屋内移動				お出かけ				だんらん(くつろぎ)				入浴				排泄				
床上(布団)からの立ち上がり	寝返り	ベッドからの起き上がり	ベッド上座位	ベッド(座位)からの立ち上がり	屋内歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	屋外歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	椅子座位	座りなおし	移乗	立ち上がり	椅子座位	またぐ(浴槽)	湯につかる	立ち上がり	立位(保持)	椅子座位	座りこむ(便器に)	立ち上がり	立位(保持)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
										・歩行補助つえ …… P.34 ・歩行器 …… P.35															
△	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	△	○	○	○	○
										・歩行器 …… P.35 ・車いす …… P.38 ・車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54															
・電動ベッド …… P.8 ・手すり …… P.30					・歩行補助つえ …… P.34 ・歩行器 …… P.35 ・手すり …… P.30								・立ち上がり座椅子 (移動用リフト) …… P.60									・手すり …… P.30			
×	○	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○	○	○	△	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△
										・車いす …… P.38 ・車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54															
・電動ベッド …… P.8					・車いす …… P.38								・立ち上がり座椅子 (移動用リフト) …… P.60									・手すり …… P.30			
×	△	△	○	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	○	×	×	×	×	△	△	△	△
										・車いす …… P.38 ・車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54															
・電動ベッド …… P.8					・車いす …… P.38								・立ち上がり座椅子 (移動用リフト) …… P.60				・バスリフト (移動用リフト) …… P.61					・手すり …… P.30			
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	△	×	×	×	×	△	×	×	×
										・車いす …… P.38 ・車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54 ・介護リフト (移動用リフト) …… P.63															
・電動ベッド …… P.8 ・介護リフト (移動用リフト) …… P.62					・車いす …… P.38 ・介護リフト (移動用リフト) …… P.58								・車いす …… P.38 ・立ち上がり座椅子 (移動用リフト) …… P.60				・介護リフト (移動用リフト) …… P.63					・介護リフト (移動用リフト) …… P.62 ・手すり …… P.30			

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

電動ベッドの機能

背上げ機能




起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能



背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能



ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

ラクリアーション

楽匠 Z シリーズ



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらくモーション

楽匠 Z シリーズ 楽匠 S シリーズ



ひとつのボタン操作で、からだのズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

電動ベッドのサイズ

■ 幅

83cm


83cm



接近しやすく介護がしやすい。

91cm


91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。

100cm


100cm



大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


■ 長さ

ミニ




適応身長目安
150cm未満

レギュラー



適応身長目安
150cm以上

ロング



適応身長目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.26

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.24

ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.25

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.13・14・16

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ

JIS T 9254:2009



福祉用具
JQ0308178
種類: 背・ひざ・高・背・高・背

ベッドでの姿勢は、
生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。


新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、

パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード ハイタイプ

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーショント2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいから リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーショント2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4

天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいので、視界も広がります。



POINT 5

足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。ベッドの下のスペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。



※1モーションは高さ調節ができません。

POINT 6

液晶画面スイッチを全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。





セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード




木製ボード
(ハイタイプ)

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイタイプ)																																													
3モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7331</td><td>707725</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7311</td><td>707685</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7321</td><td>707705</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7301</td><td>707665</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7331	707725	83cm 幅	KQ-7311	707685	91cm 幅 mini	KQ-7321	707705	83cm 幅 mini	KQ-7301	707665	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7332</td><td>707730</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7312</td><td>707690</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7322</td><td>707710</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7302</td><td>707670</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7332	707730	83cm 幅	KQ-7312	707690	91cm 幅 mini	KQ-7322	707710	83cm 幅 mini	KQ-7302	707670	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7333</td><td>707735</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7313</td><td>707695</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7323</td><td>707715</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7303</td><td>707675</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7333	707735	83cm 幅	KQ-7313	707695	91cm 幅 mini	KQ-7323	707715	83cm 幅 mini	KQ-7303	707675
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm 幅	KQ-7331	707725																																													
	83cm 幅	KQ-7311	707685																																													
91cm 幅 mini	KQ-7321	707705																																														
83cm 幅 mini	KQ-7301	707665																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7332	707730																																														
83cm 幅	KQ-7312	707690																																														
91cm 幅 mini	KQ-7322	707710																																														
83cm 幅 mini	KQ-7302	707670																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7333	707735																																														
83cm 幅	KQ-7313	707695																																														
91cm 幅 mini	KQ-7323	707715																																														
83cm 幅 mini	KQ-7303	707675																																														
	TAIS コード 00170-000785	TAIS コード 00170-000786	TAIS コード 00170-000787																																													
	1,250	1,300	1,300																																													
2モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7231</td><td>707645</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7211</td><td>707605</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7221</td><td>707625</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7201</td><td>707585</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7231	707645	83cm 幅	KQ-7211	707605	91cm 幅 mini	KQ-7221	707625	83cm 幅 mini	KQ-7201	707585	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7232</td><td>707650</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7212</td><td>707610</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7222</td><td>707630</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7202</td><td>707590</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7232	707650	83cm 幅	KQ-7212	707610	91cm 幅 mini	KQ-7222	707630	83cm 幅 mini	KQ-7202	707590	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7233</td><td>707655</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7213</td><td>707615</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7223</td><td>707635</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7203</td><td>707595</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7233	707655	83cm 幅	KQ-7213	707615	91cm 幅 mini	KQ-7223	707635	83cm 幅 mini	KQ-7203	707595
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm 幅	KQ-7231	707645																																													
	83cm 幅	KQ-7211	707605																																													
91cm 幅 mini	KQ-7221	707625																																														
83cm 幅 mini	KQ-7201	707585																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7232	707650																																														
83cm 幅	KQ-7212	707610																																														
91cm 幅 mini	KQ-7222	707630																																														
83cm 幅 mini	KQ-7202	707590																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7233	707655																																														
83cm 幅	KQ-7213	707615																																														
91cm 幅 mini	KQ-7223	707635																																														
83cm 幅 mini	KQ-7203	707595																																														
	TAIS コード 00170-000777	TAIS コード 00170-000778	TAIS コード 00170-000779																																													
	1,000	1,000	1,050																																													
1モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7131</td><td>707565</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7111</td><td>707525</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7121</td><td>707545</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7101</td><td>707505</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7131	707565	83cm 幅	KQ-7111	707525	91cm 幅 mini	KQ-7121	707545	83cm 幅 mini	KQ-7101	707505	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7132</td><td>707570</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7112</td><td>707530</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7122</td><td>707550</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7102</td><td>707510</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7132	707570	83cm 幅	KQ-7112	707530	91cm 幅 mini	KQ-7122	707550	83cm 幅 mini	KQ-7102	707510	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7133</td><td>707575</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7113</td><td>707535</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7123</td><td>707555</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7103</td><td>707515</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7133	707575	83cm 幅	KQ-7113	707535	91cm 幅 mini	KQ-7123	707555	83cm 幅 mini	KQ-7103	707515
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm 幅	KQ-7131	707565																																													
	83cm 幅	KQ-7111	707525																																													
91cm 幅 mini	KQ-7121	707545																																														
83cm 幅 mini	KQ-7101	707505																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7132	707570																																														
83cm 幅	KQ-7112	707530																																														
91cm 幅 mini	KQ-7122	707550																																														
83cm 幅 mini	KQ-7102	707510																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7133	707575																																														
83cm 幅	KQ-7113	707535																																														
91cm 幅 mini	KQ-7123	707555																																														
83cm 幅 mini	KQ-7103	707515																																														
	TAIS コード 00170-000769	TAIS コード 00170-000770	TAIS コード 00170-000771																																													
	950	1,000	1,000																																													

● 共通サイズ表

セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード (ハイタイプ)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

楽匠Zシリーズ 専用オプション

アクセスポート

パラマウントベッド

立ち上がりや移乗、室内の移動などさまざまな用途に対応します。目的に合わせて多様な組み合わせが可能です。



基本セット



型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70G	711100	00170-000795

450

垂直ポール



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70P	711105	4527799003273

70

歩行用手すり



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70T	711110	4527799003280

300

ポール手すり1台セット

基本セットと垂直ポールと歩行用手すり1台のセットです。

型式	TAISコード
KQ-P70GF1	00170-000800

800

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。

200

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

80

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

100

JIS認証取得

ベッドの高さが
約3cm高くなります。



保険対応外商品

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

●楽匠Zシリーズ専用

※IVポール+IVポールホルダー

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843

ポール50
ホルダー80



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル


参照 P.26

ベッドサイドレール

参照 P.24

介助バー

参照 P.25



※ JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

楽匠Sシリーズ



JIS T 9254:2009



ご本人にも、介護する方にも、安心してお使いいただけるベッド。
それが、楽匠Sシリーズです。
新たに、ゆとりの100cm幅ワイドサイズをラインアップ。

楽匠Sシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格（JIS T9254：2009）の認証を取得しています。



楽匠Sシリーズ 専用オプション

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	JIS認証取得
100cm幅	KQ-P94L	709210	00170-000681	
91cm幅	KQ-P92L	709201	00170-000526	
83cm幅	KQ-P90L	709202	00170-000525	

●楽匠Sシリーズ専用

14cm長くなります。
延長マットレスが別途、必要となります。

<100cm>	<91・83cm>
180	160

在庫限定

ハイト Spacer

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS認証取得

10

在庫限定

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557L	709207	00170-000661
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

<100cm>	<91・83cm>
100	100

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

ベッドの高さは変わりません。

JIS認証取得

100

在庫限定

ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル

参照 P.26

ベッドサイドレール

参照 P.24


介助バー

参照 P.25

●共通サイズ表

木製ボード


<レギュラーサイズ・ミニサイズ>



< > は1モーターの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

セーフティラウンドボード (樹脂製)

<レギュラーサイズ・ミニサイズ>



< > は1モーターの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

※ JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード
ワイドサイズ

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード ワイドサイズ																																				
らくらく モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9631</td><td>705011</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9611</td><td>705013</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9621</td><td>705012</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9601</td><td>705014</td></tr></table> TAISコード00170-000517 1,200 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9631	705011	83cm 幅	KQ-9611	705013	91cm 幅 mini	KQ-9621	705012	83cm 幅 mini	KQ-9601	705014	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9632</td><td>705001</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9612</td><td>705003</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9622</td><td>705002</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9602</td><td>705004</td></tr></table> TAISコード00170-000513 1,200 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9632	705001	83cm 幅	KQ-9612	705003	91cm 幅 mini	KQ-9622	705002	83cm 幅 mini	KQ-9602	705004	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>100cm 幅</td><td>KQ-9652</td><td>705020</td></tr></table> TAISコード00170-000679 1,400	ベッド幅	型式	商品コード	100cm 幅	KQ-9652	705020
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm 幅	KQ-9631	705011																																				
	83cm 幅	KQ-9611	705013																																				
91cm 幅 mini	KQ-9621	705012																																					
83cm 幅 mini	KQ-9601	705014																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9632	705001																																					
83cm 幅	KQ-9612	705003																																					
91cm 幅 mini	KQ-9622	705002																																					
83cm 幅 mini	KQ-9602	705004																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm 幅	KQ-9652	705020																																					
3モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9331</td><td>705111</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9311</td><td>705113</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9321</td><td>705112</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9301</td><td>705114</td></tr></table> TAISコード00170-000518 1,100 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9331	705111	83cm 幅	KQ-9311	705113	91cm 幅 mini	KQ-9321	705112	83cm 幅 mini	KQ-9301	705114	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9332</td><td>705101</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9312</td><td>705103</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9322</td><td>705102</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9302</td><td>705104</td></tr></table> TAISコード00170-000514 1,100 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9332	705101	83cm 幅	KQ-9312	705103	91cm 幅 mini	KQ-9322	705102	83cm 幅 mini	KQ-9302	705104							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm 幅	KQ-9331	705111																																				
	83cm 幅	KQ-9311	705113																																				
91cm 幅 mini	KQ-9321	705112																																					
83cm 幅 mini	KQ-9301	705114																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9332	705101																																					
83cm 幅	KQ-9312	705103																																					
91cm 幅 mini	KQ-9322	705102																																					
83cm 幅 mini	KQ-9302	705104																																					
2モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9231</td><td>705211</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9211</td><td>705213</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9221</td><td>705212</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9201</td><td>705214</td></tr></table> TAISコード00170-000519 900 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9231	705211	83cm 幅	KQ-9211	705213	91cm 幅 mini	KQ-9221	705212	83cm 幅 mini	KQ-9201	705214	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9232</td><td>705201</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9212</td><td>705203</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9222</td><td>705202</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9202</td><td>705204</td></tr></table> TAISコード00170-000515 900 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9232	705201	83cm 幅	KQ-9212	705203	91cm 幅 mini	KQ-9222	705202	83cm 幅 mini	KQ-9202	705204	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>100cm 幅</td><td>KQ-9252</td><td>705220</td></tr></table> TAISコード00170-000678 1,300	ベッド幅	型式	商品コード	100cm 幅	KQ-9252	705220
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm 幅	KQ-9231	705211																																				
	83cm 幅	KQ-9211	705213																																				
91cm 幅 mini	KQ-9221	705212																																					
83cm 幅 mini	KQ-9201	705214																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9232	705201																																					
83cm 幅	KQ-9212	705203																																					
91cm 幅 mini	KQ-9222	705202																																					
83cm 幅 mini	KQ-9202	705204																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm 幅	KQ-9252	705220																																					
1モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9131</td><td>705311</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9111</td><td>705313</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9121</td><td>705312</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9101</td><td>705314</td></tr></table> TAISコード00170-000520 — 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9131	705311	83cm 幅	KQ-9111	705313	91cm 幅 mini	KQ-9121	705312	83cm 幅 mini	KQ-9101	705314	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-9132</td><td>705301</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-9112</td><td>705303</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-9122</td><td>705302</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-9102</td><td>705304</td></tr></table> TAISコード00170-000516 — 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9132	705301	83cm 幅	KQ-9112	705303	91cm 幅 mini	KQ-9122	705302	83cm 幅 mini	KQ-9102	705304							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm 幅	KQ-9131	705311																																				
	83cm 幅	KQ-9111	705313																																				
91cm 幅 mini	KQ-9121	705312																																					
83cm 幅 mini	KQ-9101	705314																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9132	705301																																					
83cm 幅	KQ-9112	705303																																					
91cm 幅 mini	KQ-9122	705302																																					
83cm 幅 mini	KQ-9102	705304																																					

アウラ電動ベッド(1モーター)

アウラ電動ベッド (1 モーター)

パラマウントベッド

電動で背中・脚の角度調節ができる
シンプルな1モーター電動ベッド




ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KQ-51300	703230	00170-000593



ボタンで簡単に背ボトム・脚ボトムの角度を操作できます。
(脚ボトムは背ボトムに連動して最大8°まで上がります)



ベッドの高さは組立時に3段階
(25cm(低)、29cm(中)、33cm(高))
のいずれかに設定できます



アウラ電動ベッド (KQ-51300) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS規格 (JIS T 9254:2009) の認証を取得しています。

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-38A	714100	00170-000591



JIS 認証取得

ベッドの高さが
11.5cm 高くなります。



ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-37A	714105	00170-000601




JIS 認証取得

ベッドの高さが
7cm 高くなります。



ベッド付属品はこちらからお選びください



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、アウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいて JIS 認証を取得しております。

》マットレスの選び方

マットレスを選ぶ際には、寝心地だけでなく、「動きやすさ」や「体圧分散性能」も重要です。

マットレスの上での「動きやすさ」は、ベッドから出る動作を助けます。

また、床ずれリスクの高い方には、状態に応じて「体圧分散性能」の高いマットレスが必要です。

身体状況

優先すること

何かにつかまれば自分で
寝返りや立ちあがりができる。




動きやすさ

適度なかたさ

自立した生活を維持するためにはできるだけ
ベッドから離れることが大切。動きやすく、姿
勢が安定しやすいことに配慮しました。

起きあがりや端座位への
移行は自力でできるが、
移乗には介助が必要。



適度なかたさ

縁がしっかりしている


寝たり、起きたりを繰り返していますが、できる
だけからだを起こして過ごすように、また、移乗
がしやすいように、端座位の安定性を重視しま
した。

一日の大半をベッドで過ごし、
寝返り、起きあがり、移乗など
ほとんどの動作に介助が必要。



体圧分散性能

ベッドの上で過ごす時間が長く、身体機能が低
下しているので、床ずれのリスクを軽減するこ
とを優先しました。



床ずれとは

体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。床ずれは、組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

床ずれを防止するためには

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ①圧力の強さを小さくする。
- ②圧力のかかっている時間を少なくする。

〈その他の要因〉



マットレス


ストレッチシリーズ

パラマウントベッド

マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。


ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あがり時の身体のずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。

対象者の目安（床ずれ発生リスク度）				
なし	軽度	中等度	高度	
ストレッチスリム				
ストレッチフィット				
	ストレッチグライド			



ストレッチスリム Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



厚さ
7cm



<100cm>

300

<91・83cm>

250

■ 通気タイプ


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm 幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm 幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm 幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm 幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

■ 清拭タイプ


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm 幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm 幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm 幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm 幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

ストレッチフィット Stretch-Fit

マットレスが伸びて身体のずれを軽減する
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



厚さ
9cm



<100cm>

350

<91・83cm>

350

■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm 幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm 幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm 幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm 幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm 幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm 幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm 幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm 幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733


床ずれ防止用具

ストレッチグライド Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを
2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮



厚さ
12.5cm



身体の部位に合わせた
カッティングにより
優れた分散性能を発揮

<100cm>

700

<91・83cm>

600

■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-797TQ	722485	00170-000729
91cm 幅	KE-791TQ	722475	00170-000725
83cm 幅	KE-793TQ	722465	00170-000727
91cm 幅 mini	KE-792TQ	722480	00170-000726
83cm 幅 mini	KE-794TQ	722470	00170-000728

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-797SQ	722460	00170-000724
91cm 幅	KE-791SQ	722450	00170-000720
83cm 幅	KE-793SQ	722440	00170-000722
91cm 幅 mini	KE-792SQ	722455	00170-000721
83cm 幅 mini	KE-794SQ	722445	00170-000723

パラフィットマットレス

パラマウントベッド

柔らかく快適な寝心地を実現しつつ
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701


- トップカバー / ポリエステル
- クッション材 / ウレタンフォーム・ポリエステル
- 加工 : 抗菌加工、防カビ加工、難燃加工

<100cm>

350

<91・83cm>

250



エバーフィット (通気タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708320	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708310	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708300	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708315	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708305	00170-000440

<100cm>

350

<91・83cm>

300

ハードフィット面
(通気タイプ)



ソフトフィット面
(通気タイプ)



エバーフィット (清拭タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
汚れや水分がしみこみ難いカバーを採用

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-527Q	708276	00170-000398
91cm幅	KE-521Q	708246	00170-000389
83cm幅	KE-523Q	708206	00170-000390
91cm幅 mini	KE-5211Q	708256	00170-000396
83cm幅 mini	KE-5231Q	708226	00170-000397

<100cm>

350

<91・83cm>

300

ハードフィット面
(清拭タイプ)



ソフトフィット面
(清拭タイプ)


アルファプラすくっと

タイカ

起き上がり時や立ち上がり時に手をつく位置
(マットの両端) が硬いため、動作を助けます

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-A1R	708425	00563-000021
83cm幅	TS-SKT-A3R	708420	00563-000019
91cm幅 mini	TS-SKT-A1S	708435	00563-000022
83cm幅 mini	TS-SKT-A3S	708430	00563-000020



300

マットレス／ウレタンフォームマットレス

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm 幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm 幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm 幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm 幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ
8cm



〈100cm〉

250

〈91・83cm〉

250



クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとうレタン凸部の接触面積が小さく、圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm 幅	KE-763	708120	00170-000044

厚さ
9cm

200

在庫限定



床ずれ防止用具

ウレタンフォーム

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド


低反発と高弾力性、2つのウレタンフォームの組み合わせでしっかりとからだを支持します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm 幅	KE-813	722080	00170-000258

- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム

厚さ
8.5cm

二層システム構造



400



ウレタンフォーム

パラフロートマットレス

パラマウントベッド

洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-851A	722065	00170-000161
83cm 幅	KE-853A	722045	00170-000047

- カバー／表面：綿37%・ポリエステル13%
裏面：ポリエステル50%
- クッション材／ポリエステル・ウレタンフォーム

厚さ
16cm

KE-851、KE-853もご用意しております。

550



ウレタンフォーム

マキシーフロート

パラマウントベッド

お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある体圧分散マットレスです


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm 幅	KE-803A	722005	00170-000046

- トップカバー／ポリエステル・ポリエステル
- クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

厚さ
15cm

KE-801、KE-803もご用意しております。

500



多層構造

弾力性の異なるウレタンフォームの3層構造

ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ

パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます
背上げた時に、特に高い効果を発揮します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm 幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm 幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm 幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512

- トップカバー／ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液

厚さ
12cm



上半身・臀部・かかとの
各部位に適した
3つの構造



500

ウレタンフォーム

アルファプラ F 通気タイプ


タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも
身体にフィットし体圧を分散します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	MB-FA0R	722425	00563-000069
91cm 幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm 幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm 幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm 幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

- カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材／αGEL・ポリウレタンフォーム

厚さ
13cm



高硬度ウレタンフォームで
安定感を確保



<100cm>

850

<91・83cm>

700

ウレタンフォーム

アルファプラ


タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した
「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」
トータルバランスに優れたマットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm 幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm 幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm 幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm 幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010

- カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
- クッション材／αGEL・ポリウレタン

厚さ
11.5cm



<100cm>

550

<91・83cm>

550

ウレタンフォーム

アキュマックス


パラマウントベッド

ウレタンフォームとエアのハイブリッド型
優れた体圧分散性能を発揮します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm 幅	KE-823	722170	00170-000260

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル

厚さ
15.5cm



1,200

高性能エアマットレス

高性能エアマットレス

ここちあ

パラマウントベッド

三連圧切替とブロックコントロールで優れた体圧分散性能
マットレスにポンプと送風チューブを内蔵しました

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-901Q	722032	00170-000602
83cm 幅	KE-903Q	722030	00170-000603
91cm 幅 mini	KE-9011Q	722033	00170-000604
83cm 幅 mini	KE-9031Q	722031	00170-000605

800



換気

リブレイメント

背上げモード

微波動モード

リハビリモード

停電対策機能

高性能エアマットレス

ここちあ結起 Slim タイプ **NEW**

パラマウントベッド

体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート
薄型モデル

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-921QS	722510	00170-000849
83cm 幅	KE-923QS	722520	00170-000851
91cm 幅 mini	KE-922QS	722515	00170-000850
83cm 幅 mini	KE-924QS	722525	00170-000852

950



ガイドンス機能で使いやすい
フルカラー液晶操作パネル

大容量ターボポンプを
マットレスの中に収納



cococia

結起

ゆうき

換気

リブレイメント

背上げモード
(ベッドリンク)

やわらか機能

しっかりモード

停電対策機能

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、
エアの圧力を適切にコントロールし、背上げ
の際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。
※アウラ電動ベッドは対象外です。

高性能エアマットレス

ここちあ結起 3D タイプ **NEW**

パラマウントベッド

体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート
臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵

厚さ
15cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-931QS	722490	00170-000845
83cm 幅	KE-933QS	722500	00170-000847
91cm 幅 mini	KE-932QS	722495	00170-000846
83cm 幅 mini	KE-934QS	722505	00170-000848

1,000



ガイドンス機能で使いやすい
フルカラー液晶操作パネル

エアマットレス特有の凹凸感
を和らげるトップクッションで
身体をやさしく支えます。

大容量ターボポンプを
マットレスの中に収納



cococia

結起

ゆうき

換気

リブレイメント

背上げモード
(ベッドリンク)

やわらか機能

しっかりモード

停電対策機能

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、
エアの圧力を適切にコントロールし、背上げ
の際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。
※アウラ電動ベッドは対象外です。

エアマットレス

エアマスタートライセル

ケーブル

ベッド上で過ごす時間が長い方に
背上げポジションを安定確保する
2層式エアマット

厚さ
10 cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-320	724020	00206-000039
83cm 幅	CR-280	724000	00206-000039



換気	リブレスメント
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

600

高機能エアマットレス

エアマスターネクスス

ケーブル

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応
予防目的から軽度、さらに重度まで、
幅広くご使用いただけます

厚さ
13 cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm 幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm 幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm 幅 mini	CR-640	724410	00206-000067



換気	リブレスメント
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

800

高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

ケーブル

マットレスに内蔵されたセンサーが
背上げ角度を感知して
圧切り替えを静止し
最適な内圧に自動調整します

換気	リブレスメント
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm 幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm 幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm 幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm 幅 mini	CR-553	724360	00206-000074

厚さ
17 cm



ビッグセル インフィニティプラス NEW

ケーブル

専用マットレスの足元部分に
組み込まれたプラス専用パッドが
エアマットレス内部のひえを防ぎます

ベッド幅	型式	TAISコード
100cm 幅	CR-569	00206-000076
91cm 幅	CR-565	00206-000076
83cm 幅	CR-561	00206-000076
91cm 幅 mini	CR-567	00206-000076
83cm 幅 mini	CR-563	00206-000076

換気	リブレスメント
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

冷え対策

厚さ
17 cm

インフィニティプラス	インフィニティ	専用パッド
型式	型式	商品コード
CR-569	CR-559	724370 +
CR-565	CR-555	724355 +
CR-561	CR-550	724350 +
CR-567	CR-557	724365 +
CR-563	CR-553	724360 +
	CR-549	724565

●ビッグセル
インフィニティ

1,100

●ビッグセル
インフィニティプラス

83・91cm
1,400

100cm
1,400

特殊寝台付属品

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。
(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高: 50.3cm
KS-171Q/全高: 56.3cm



50

2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-126M	710201	00170-000806

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●全高: 50.5cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ミディアム



70

2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

- 長さ: 82.7cm ●全高: 50.3cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ホワイトアイボリー

コンパクトで使いやすいサイズ



40

1本

サイドサポート

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KA-038B (ボトム取付式)	710161	00170-000354
KA-037BL (オプション受け差込式)	710171	00170-000558
KA-037BR (オプション受け差込式)	710170	00170-000557

- 長さ: 63cm ●幅: 12cm



70

1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAIS コード	型式	TAIS コード
KS-161QC	00170-000539	KS-171QC	00170-000541

型式	商品コード
KS-161Q	710159
KS-16C	710145

- 長さ: 97.5cm ●高さ: 51cm

※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-16Cのセットです。

- 色: カバー…ベージュ



100

2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-126C	710149	00170-000532

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●全高: 50.5cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: チェリー



100

2本
セット

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAIS コード
KS-191QC	00170-000763

- 長さ: 85.3cm ●全高: 51.5cm
- 色: カバー…ベージュ

型式	商品コード
KS-191Q	710185
KS-19CA	710195

※ベッドサイドレールKS-191Q (JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-19CAのセットです。

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。



100

1本



KA-038B

※ 頭側専用

KA-037BL ……①

KA-037BR ……②

※ 左図の位置に取り付けられます。

※ KA-037B もご用意しております。

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

ベッド用手すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-096A	712018	00170-000551

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ホワイトアイボリー



200

1本


スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-096D	712025	00170-000803

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ミディアム



200

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAIS コード
KS-096AC	00170-000552

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96C	710146

※KS-096ACは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96Cのセットです。



250

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAIS コード
KS-096ACL	00170-000712

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96CL	710141

※KS-096ACLは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96CLのセットです。



250

1本

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS 認証取得

- 長さ：58.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：スチールパイプ・樹脂
- 色：ホワイトアイボリー



50

1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAIS コード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

- 長さ：60cm ●全高：51cm
- 色：ベージュ

※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-15Cのセットです。



100

1本

保険対応外商品

IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KC-56	718140	00170-000078

600



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-P90V	718150	00170-000686

●楽匠 Sシリーズ専用

900

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-508	718160

2,000



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド(KQ-51300)との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

特殊寝台付属品

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm

200



※支えながらベッドに移すことができます。
※介助する方もフレキシベルトハグを装着すると、ご本人様がつかまるところを用意できます。

オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm 幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm 幅	KQ-060M	718015	00170-000373

●幅：31cm
●材質：表面／ポリエステル化粧板
両端／樹脂製

50



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-282	716085	00170-000399

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
●重量：11kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

200



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-1920	716095	00170-000716

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

250



※KF-192もご用意しております。

イーザーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg ●材質：ポリエチレン
●橋渡しする距離：10cm以下 ●ボードの両端：15cm以上

100



スライディングボードの使い方



表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。
十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。
※段差が5cm以上の時・エアマット使用時には、ご利用をお控えください。

アジャストテーブル


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-090	718120	00170-000188

●幅：32cm ●材質：樹脂製

83cm・91cm幅の
ベッドに使用可

50



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-283	900011	00170-000575

●寸法：幅60×奥行40×高さ60.0～94.0cm
●重量：15.6kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
付属の脚座ゴムシートが必要です。

250

在庫限定



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-1930	716100	00170-000751

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

250



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

- 寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
- 重量：16kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



250

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LB (ミディアムオーク)	716070	00170-000317

- 寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm
- 重量：24.0kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



450

リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm
- 重量：20.0kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
- 甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°
- 材質：
 - 本体／スチール製
 - 天板／メラミン樹脂化粧板

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



350

リハビリテーブル(ベルト付) KF-840BS

パラマウントベッド

商品コード	TAISコード
716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面)
高さ54～79cm (11段階調節可)
- 重量：13kg
- 材質：本体／スチール製、天板／メラミン樹脂化粧張り
- ベルト1本 (付属)
- 上体保持に配慮した天板形状
- 制動力が強いキャスターを採用

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



250

※KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の
「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
- 重量：21kg
- 材質：本体／スチール製、天板／樹脂化粧板
- 肘パッド(2個)付き

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



800



Sittan
端座位保持テーブル



体位変換器

バナナターン

BananaTurn
体位変換器

使い方がわかりやすい
イラスト入り
(Sサイズを除く)

持ちやすい
グリップ



パラマウントベッド

A B C D E

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ／●寸法：全長約140×全幅42cm ●重量：約1.3kg
Mサイズ／●寸法：全長約109×全幅31cm ●重量：約0.7kg
Sサイズ／●寸法：全長約46×全幅21cm ●重量：約0.2kg

〈Lサイズ〉

150

〈Mサイズ〉

150

〈Sサイズ〉


100

体位変換器 バナナターン 使用例

※身体の大きさや使用方法・使用箇所に合わせてサイズ(S/M/L)を選んでください。

■LまたはMサイズを利用した体位変換例 〈2個使用した場合〉

身体に沿ってしっかりと
とあて、交差した2つの
グリップを持って引き
ます。



体位変換後は、身体の下に挿入しておくこと
によって、そのままの姿勢を保ちやすくなります。



■Sサイズを利用した体位変換例


〈肩にあてた場合〉

肩にしっかりとあて、
グリップを持って引き
ます。



〈大腿にあてた場合〉

大腿にしっかりとあて、
グリップを持って引き
ます。



ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E



※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法：全長約163×全幅約48cm ●重量：約0.3kg
●材質：本体/ナイロン(撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエステル、ビニールバック/ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg

—

イーゼースライドM

パラマウントベッド

A B C D E

体の下に敷き込み
摩擦を減らして
移動も容易に行えます



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

●サイズ：長さ70×幅100cm

250

ロンボ ポジショニング 初期導入セット ラックヘルスケア

A B C D E



商品コード	TAISコード
756016	00245-000103

●サイズ：
① RF1 RF21118：長さ60×幅40cm
② RF5 RF21145：長さ80×幅80cm
③ RF3 RF32804：長さ40×幅23cm (2コ)
④ RM1 RM43036：長さ75×幅65cm
⑤ RM2 RM41934：クッション本体/長さ80×幅40cm
フラップ部/長さ80×幅20cm

カバーがつかます。

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

800

ナーセントパットA(3ピース) NP アイ・ソネックス

A B C D E



●体位変換
●良肢位の保持
●床ずれ部位の除圧

250

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg (小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

家族コール1・A タイプ HK-1A

テクノスジャパン


ベッドから降りると報知します

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ!
通達距離 約60m(見通し)

商品コード	TAIS コード
764015	00318-000032

- 床センサー・サイズ: 全幅1000×全高4×奥行500mm
- コンソール(送信器)
電源: 006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
ACアダプタ両用
- メロディチャイム(受信器)
電源: AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量: 可変

800



家族コール1・B タイプ HK-1B

テクノスジャパン


ベッドで起き上がると報知します

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ!
通達距離 約60m(見通し)

商品コード	TAIS コード
764020	00318-000033

- ベッドセンサー・サイズ: 全幅800×全高4×奥行300mm
- コンソール(送信器)
電源: 006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
ACアダプタ両用
- メロディチャイム(受信器)
電源: AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量: 可変

800



スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法: 幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量: 5.0kg (尿タンクが空のとき)

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

介護保険対応 レンタル

2,000



レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します
尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、
夜間転倒のリスクがある方、
し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を軽減したい方などにお勧めです



ご本人の状態や介護環境に合った使い方が可能です

夜中にトイレに行くのが不安...



トイレまで間に合わない...



トイレまでは行けるけど...



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット KW-65MRT

商品コード	TAIS コード
203630	00170-000708

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット KW-65WRT

商品コード	TAIS コード
203640	00170-000709



特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関など

設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて使用します。

玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。

壁のない場所の手すりとして。



歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。

歩行練習用に、握置き型の手すりとして。



姿勢の支えと立ち上がりのために

トイレ

設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。

トイレでの座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。



トイレ用フレーム

フィットレスト KQ-320 バラマウントベッド

A B C D E

肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック
トイレでの姿勢の保持や立ちあがりなどをサポートします

商品コード TAISコード
758410 00170-000710

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
- 高さ：約55～70cm (6段階調節)
※はねあげ時：約81.5～96.5cm
- 重量：約11kg ●最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- フレーム：スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ)
- ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



400

Point1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



Point2

はね上げ式アームレスト&自動ロック機構

アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



Point3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

洋式トイレ用フレーム S- はねあげ R 533082 アロン化成

A B C D E

肘かけがはね上がるので移乗に便利

商品コード TAISコード
758035 00221-000343

- サイズ：全幅64×全高55～70×奥行50cm ●重量：9.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装)
- 肘掛け：タモ集成材



400

在庫限定

ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成

A B C D E

背もたれ、ひじ掛けともに
使いやすい高さに調節できます

商品コード TAISコード
758000 00221-000054

- サイズ：全幅63×全高73～81×奥行63cm ●重量：8.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (メラミン樹脂塗装)
- ジョイント・背もたれ：ABS
- ベース板：PP
- ひじ掛けカバー：エラストマー



300

洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化成

A B C D E

レンタルに最適なステンレス製

商品コード TAISコード
758025 00221-000236

- サイズ：全幅70×全高55～71×奥行47cm ●重量：6.4kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス鋼 (エポキシ系粉体塗装・抗菌加工)
- 肘掛け：PP ●ハンドル：ナイロン
- 首振りアジャスタースライド部：スチール
- 首振りアジャスターパッド：合成ゴム



300

在庫限定

楽起(らっきい) YM-103L-ID 山崎産業

A B C D E

商品コード TAISコード
758505 01339-000007

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約21kg



300

※楽どめ(安定
具)設置の場
合は+50

※楽どめ YM-104C-AL もございます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID 山崎産業

A B C D E

商品コード TAISコード
758500 01339-000006

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約21kg



300

※楽どめ(安定
具)設置の場
合は+50


※楽どめ YM-104C-AL もございます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID 山崎産業

A B C D E

商品コード TAISコード
758510 01339-000005

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約22kg



400

※楽どめ(安定
具)設置の場
合は+50


※楽どめ YM-104C-AL もございます。

ユニバーサルグリップ KQ-95A パラマウントベッド

A B C D E

商品コード TAISコード
758183 00170-000583

- 寸法：全高／約72・77・82cm(3段階調節)
脚部／55×60cm
- 重量：約19kg ●色：ホワイトアイボリー
<材質>
- グリップ：スチール製(コーティング：塩化ビニル)
- 支柱(内)：スチール製(クロムめっき)
- 支柱(外)・脚部：スチール製(塗装)



350

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ユニバーサルグリップ KQ-95B パラマウントベッド

A B C D E

商品コード TAISコード
758185 00170-000584

- 寸法：全高／約70・75・80cm(3段階調節)
脚部／55×60cm
- 重量：約16kg ●色：ホワイトアイボリー
<材質>
- グリップ：スチール製(コーティング：塩化ビニル)
- 支柱(内)：スチール製(クロムめっき)
- 支柱(外)・脚部：スチール製(塗装)



200

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500 日進医療器

A B C D E

商品コード TAISコード
758060 00175-000266

- サイズ：手摺部／幅37～73cm×長さ152cm×高さ76～94cm
全 体／幅70cm×長さ165cm×高さ76～94cm
- 重量：18.5kg
- 材質：握り手・ベース／スチール(発泡樹脂コーティング仕上げ)



組み合わせの変更により…

●並列型 ●L型

並列型

400

設置型手すり

たちあつぷ CKA-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758420	00055-000119

A B C D E

- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：11.9kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

※とまる君（固定具）設置
の場合は+50

350



たちあつぷ CKA-02-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758425	00055-000120

A B C D E

- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：15.7kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

※とまる君（固定具）設置
の場合は+50

350



たちあつぷ CKA-03

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758121	00055-000073

A B C D E

- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：26.5×35.2cm
- 重量：15.4kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

※とまる君（固定具）設置
の場合は+50

400



たちあつぷ CKA-04

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758126	00055-000074

A B C D E

- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：77.8cm
- 重量：16.0kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

350



あがりかまち用たちあつぷ CKE-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758380	00055-000109

A B C D E

- 手すり間口：51.6cm
- 手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金（ジョイント）



500



たちあつぷ 540 CKH-01

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758440	00055-000127

A B C D E

- 手すり間口：53.7cm
- 手すり高さ：104～139cm
- ベース：78×74.5cm
- 重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金（ジョイント）

屋内、屋外でも使用可能な
補助手すり

1,250



ベストポジションバー DIPPER ホクメイ

A B C D E

基本セット
NBP-100-80

商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

- <サイズ>
- 使用サイズ: 2.1~2.9m
 - 収納サイズ: 2m
 - ポール部(直径): 4.5cm
 - 重量: 5.2kg

ショート
NBP-100-90

商品コード	JANコード
758347	4944916023073

- <サイズ>
- 使用サイズ: 1.7~2.1m
 - 収納サイズ: 1.6m
 - ポール部(直径): 4.5cm
 - 重量: 4.7kg

- <材質>
- 主材: アルミパイプ
 - 表面: 樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます

基本400
ショート300

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



ベストポジションバーオプション DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110

商品コード	JANコード
758301	4944916020201

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



100

ウェーブ型アーム BP-410

商品コード	JANコード
758303	4944916020232

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



100

ジュビター3点セット BP-140

商品コード	JANコード
758339	4944916020621

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト
- クッション: 発泡樹脂(NBR)
- ※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。



350

天井用丸型ベース NBP-221

商品コード	JANコード
758319	4944916020706

60



- ベース(直径): 16cm

3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード	JANコード
758323	4944916020966

150



- ベース(長さ): 1m

玄関用手すりLuna オプションアーム レギュラー

型式	商品コード	JANコード
ENT-180-30	758450	4944916024001

- ベース(直径): 12cm
- シリコン滑り止めシート×1(160角)
- 補助ベース×1(200φ)
- 丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに
装着し玄関用として使用できる

300

※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+
オプションアームレギュラーです。(玄関用手すりLuna)

玄関用手すりLuna

型式	TAISコード
NBP-E-100	00254-000044



ベストポジションバーH型(固定)セット / (跳ね上げB型)セット

DIPPER ホクメイ

A B C D E

ベストポジションバーH型(固定)セット

90cmセット H2o-100-10

JANコード: 4944916022205

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ: 長さ90cm

800

120cmセット H2o-100-20

JANコード: 4944916022212

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ: 長さ120cm

800

ベストポジションバーH型(跳ね上げB型)セット

90cmセット H2o-300-10

JANコード: 4944916022304

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ: 長さ90cm

900

120cmセット H2o-300-20

JANコード: 4944916022311

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ: 長さ120cm

900



〈ベストポジションバーH型セット部材〉

天然木丸棒 900 BP-600

商品コード	JANコード
758315	4944916020553

60

天然木丸棒 1200 BP-610

商品コード	JANコード
758316	4944916020560

60

エンドブラケット(固定) BP-200-10

商品コード	JANコード
758304	4944916020300

30

跳ね上げユニットB型 NBP-700-20

商品コード	JANコード
758309	4944916001057

80



歩行補助つえ・歩行器の選び方

歩行補助つえ・歩行器などの移動支援用具の安全かつ適切な選定により、ご本人の活動意欲が高まり、社会参加するなど生活範囲の拡大につながります。

利用者例と歩行補助つえ・歩行器の種類

	利用者例	種類	特徴
歩行補助つえ	一本杖では不安定な方に。	四点杖	支持面が広く安定性が高いつえです。
	握力や手首の支えが弱い方に。	ロフストランドクラッチ	握りと前腕で支え安定するつえです。
	手指・手関節へ負担を避けたい方に。	ブラットホームクラッチ	前腕部で支えるつえです。
	下肢への荷重が困難な方に。	松葉杖	上肢全体で支え、側方への安定性が高く、免荷に有効です。
	バランスが悪く広い支持面が必要な方に。	サイドウォーカー	体の横で支え、安定性に優れます。
歩行器	両腕の筋力があり、立位保持が可能だが、歩行不安定な方に。	固定型	持ち上げて前方に運び歩を進めるタイプです。
	両手の動きと立位保持も可能な方に。	交互型	持ち上げるのではなく、左右交互に振り出して歩を進めるタイプです。
	固定型を持ち運び使用したい方に。	折りたたみ型	固定型の折りたたみタイプ。小型・軽量のため体型・スペースに合わせて。
	固定型を持ち上げるのが困難な方に。	キャスター付歩行器	固定型にキャスターが付いたタイプです。押しながら前進します。
	両腕で支えられ立位バランスも良い方に。	歩行車	両腕で支えて押しながら使用します。
	手の支えが弱く立位バランスも悪い方に。	サークル付(馬蹄型)	両手や肘で支え、からだをもたれながら使用します。
	握る力や手による支えが弱い方に。	アーム付(前腕支持型)	前腕を支持台にのせて使用します。
	ひとりで歩くことが可能な方に。	シルバーカー	荷物運搬の補助として便利です。

歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ●立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ●(身長÷2) + 3 cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※身体の状態、つえの種類により専門家へご相談下さい。

オールカーボンクオッドケイン四点式 島製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

超軽量タイプ NEW

商品コード	TAISコード
754170	00576-000031

●長さ: 60.5~86cm (11段階)
●重量: 0.4kg
●ベース: 18.5×14cm

150

非課税

四点杖 CMS-40M 松永製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
754010	00066-000221

●長さ: 71~93.5cm (10段階)
●重量: 1.02kg
●ベース: 26.5×19cm

150

非課税

四脚杖 日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
TY142L	754030	00175-000270

●長さ: 68.5~88.5cm (8段階)
●重量: 0.83kg ●ベース: 20.5×14cm

型式	商品コード	TAISコード
TY142S	754020	00175-000270

●長さ: 54.5~74.5cm (8段階)
●重量: 0.8kg ●ベース: 20.5×14cm

150

非課税

テトラ・ケイン 田辺プレス

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

超軽量タイプ

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754155	01105-000001
M	754150	01105-000001

●長さ・重量: Sタイプ 60~75cm (16段階)、0.42kg
Mタイプ 70~85cm (16段階)、0.44kg
●ベース: 22×16cm
●材質: エラストマー(握り)、マグネシウム合金(支柱)

150

非課税

ロフストランドクラッチ 松永製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
CMS-60L	754045	00066-000194
CMS-60S	754050	00066-000193

●グリップ高さ: 64.5~97.0cm ●重量: 0.575kg
●グリップ高さ: 52.0~77.0cm ●重量: 0.510kg

150

非課税

松葉杖(中) CMS-80M 松永製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
754070	00066-000218

●長さ: 107.5~137.5cm (10段階)
●重量: 0.96kg

2本セット

150

非課税

利用者状態別選定ポイント

Aさん



屋内移動は、独歩にて可能な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して
つえなどの支持物が必要です。

Bさん



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の
支持物の使用が安全な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、
車いす使用の検討が必要です。



このマークを目安に選べます。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※ 身体の状態、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

サイドウォーカー MRB-02031 ミキ



商品コード	TAIS コード
742035	00122-000118

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：75kg

150

非課税



アルコー2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

2段ハンドルで
立ち上がりを
サポートします

商品コード	TAIS コード
742025	00125-000033

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg ● 材質：アルミ
- 折たたみ幅：11cm
- 最大使用者体重：80kg

300

非課税



固定型歩行器 アルコー 10 型 星光医療器製作所

廊下や出入り口など、
狭い住環境でも
ご利用いただけます

商品コード	TAIS コード
742140	00125-000027


- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg ● 材質：アルミ
- 折たたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg

300

非課税



交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を
交互に動かして
歩行する歩行補助器

商品コード	TAIS コード
742040	00465-000018

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

300

非課税



スライドフィット H-0188 ユーバ産業

小柄な方から
大きい方まで、
ご使用いただけます

商品コード	TAIS コード
742160	01096-000005

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

300

非課税



スライドフィット キャスター付 H-0193S ユーバ産業

小柄な方から
大きい方まで、
ご使用いただけます

商品コード	TAIS コード
742165	01096-000026


- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

300

非課税



セーフティアームウォーカー L タイプ イーストアイ

折りたたみができ、
収納・持ち運びに便利です

型式	商品コード	TAIS コード
SAWLR	742090	00465-000017

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm ● 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	TAIS コード
SAWLSR	742115	00465-000054

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm ● 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	TAIS コード
SAWLHR	742120	4515914302806

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm ● 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

(SAWLR)

300

非課税

(SAWLSR・SAWLHR)

300

非課税



※ 地域によっては対応が出来ない場合もございます。

アルコースタンダー 星光医療器製作所

片手で簡単に
折りたためる
軽量・コンパクト歩行車

商品コード	TAIS コード
744235	00125-000042

- サイズ：全幅46×奥行55～63.5×高さ75～85cm
- 重量：2.6kg ● 材質：アルミ製
- 折たたみ幅：12cm ● 最大使用者体重：80kg

300

折りたたみ時
自立可能

特殊選定

特殊選定付商品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動閉鎖装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付商品

スロープ

移動用リフト

歩行器

折りたたみ歩行器 アルコー1S型 星光医療器製作所



在宅に使いやすい
コンパクトサイズに設計

商品コード	TAISコード
744082	00125-000011

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm
- 重量：12.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：22cm
- 最大使用者体重：80kg

300

非課税



キャスター径
11cm

アルコーSK型

星光医療器製作所



高さ調整がワンタッチでおこなえる
コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

商品コード	TAISコード
742200	00125-000040

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重：80kg

600

非課税



キャスター径
10cm

ホップステップ SM-40 松永製作所



小回りが利くので
移動がらくらく

商品コード	TAISコード
746000	00066-000150

- サイズ：全幅55～65×奥行72.5×高さ86～120cm
- 重量：14.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：26cm
- 最大使用者体重：90kg

450

非課税



キャスター径
10cm

レッツゴー

竹虎ヒューマンケア



便利なトレイとバスケット付の
室内専用歩行車

商品コード	TAISコード
742170	00110-000098

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg

300



キャスター径
15cm

シンフォニーEVO

島製作所



使用しやすいコンパクト歩行車
高さは、93cmのHIタイプ

商品コード	TAISコード
742195	00576-000036

- サイズ：全幅55×奥行61×高さ81～93cm
- 重量：5.9kg
- 材質：本体フレーム/アルミパイプ粉体塗装仕上げ
- 最大使用者体重：75kg

350



キャスター径
18cm

折りたたみ時

歩行車シンフォニーSP

島製作所



シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車

商品コード	TAISコード
742055	00576-000014

- サイズ：全幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
- 座面高：41cm ●重量：5.9kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

300

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



キャスター径
14.5cm

ティコブリトルスリム

幸和製作所



小回りが利き、楽に使える！
軽さが魅力のスリム設計

NEW

商品コード	TAISコード
742205	00030-000163

- サイズ：全幅47×奥行58×高さ64～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：4.5kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg

400



キャスター径
前輪15cm・後輪15cm

ティコブリトル

幸和製作所



本体幅がコンパクト
狭い道でもスムーズに移動可能

商品コード	TAISコード
742185	00030-000099

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5.0kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン（チェックブルー）・ナイロン（ブラック）
- 最大使用者体重：75kg

450



キャスター径
前輪18cm・後輪15cm

チェックブルー

ハンディウォーク

パラマウントベッド

屋内 (A B C D E)
屋外 (A B C D E)

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径
20cm

(スローダウンブレーキ付)

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

(抑速ブレーキ付)

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090

■抑速ブレーキ
キャスター折りたたみ時
自立可能抑速機構を小型化し、車輪
に内蔵。バッテリーなどの
電源は一切不要。

350

(スローダウンブレーキ付)

(抑速ブレーキ付)

450

600

抑速ブレーキの特性

1. 必要なときだけ作動するので安心・快適
2. 抑速ブレーキの設定が簡単
3. 抑速ブレーキの再調整が不要
4. 耐久性・耐摩耗性が強い

■現状の歩行車



歩行車に追いつけず『転倒!』

■抑速ブレーキ
付き歩行車

急加速時のみブレーキが作動して『転倒防止!』

いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド

屋内 (A B C D E)
屋外 (A B C D E)軽量で持ち運びにも便利
収納力のあるバッグを装備

商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ：全幅58×奥行68×全高77～86cm
- 座面高：49～58cm (5段階調節) ●重量：6.5kg
- 材質：アルミ ●最大使用者体重：100kg

300

キャスター径
18cm

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルバートナース

屋内 (A B C D E)
屋外 (A B C D E)手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

商品コード	TAISコード
744142	01009-000002

- サイズ：全幅51×奥行63×高さ76～96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg

450

非課税

キャスター径
18cm

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア

屋内 (A B C D E)
屋外 (A B C D E)横幅 50cm、狭い路地や室内でも
扱いやすいコンパクトモデル

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70～79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg ●最大使用者体重：80kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン

300

キャスター径
18cm

パールメタリック

歩行車ハッピーⅡ XYAPRL001 B

竹虎ヒューマンケア

屋内 (A B C D E)
屋外 (A B C D E)

使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78～87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

300

キャスター径
19cm

車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます



屋内歩行・屋外歩行
(移動)

できる

できるが、やや不安がある

できない(困難)

車いす使用時

立ち上がり・移乗・座り直し

できる

一部できる

できない

屋内歩行時の
ご利用者身体状況

B



手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。

屋外歩行時の
ご利用者身体状況

転倒防止と疲労等を考慮して車いすの使用の検討が必要です。

C



車いす使用。使用目的と身体状況、体格等にあった車いすの選定が必要です。身体状況に車いすが合っていないと姿勢が崩れたり、動き辛さが生じます。

車いす使用。路面状況や疲労を考慮して介助式の場合が多いです。

D



車いす使用。自走、介助式どちらにしてもアームサポートや着脱式フット・レッグサポートなどが必要です。

車いす介助式です。身体状況と路面状況等を含めクッションと組み合わせることで身体への負担の考慮が必要です。

E




車いすは介助式となりますが、リクライニングやティルト機能などが必要です。

車いす介助式です。身体へ掛かる負担を考慮して車いすとクッションの選定が必要です。

手動車いす	自走式 参照 P.40 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	介助式 参照 P.44 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.48 リクライニング/ティルト機能付き		屋内				
			屋外				
電動車いす	電動 参照 P.50 操作レバーによる駆動介助者による操作が可能なタイプも		屋内				
			屋外				
	電動カート 参照 P.50 ハンドル操作で駆動 歩行者扱いに		屋内				
			屋外				

車いすの名称と機能



車いすシーティングについて


利用者の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる（他の福祉用具やクッションなどを併用する場合もあります）ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0～3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5～7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1～2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7～10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
f 前座高	④ 座位下腿長に2～5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。
g グリップ高さ	介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。

車いす寸法



- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

身体寸法



- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざていちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいちゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいえきかこう)
座面から腋の下までの高さ

自走式

標準タイプ

KK-T540

自走式


パラマウントベッド

シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!

ブルー

ピンク

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	67 cm	43 cm	15.7 kg

350

非課税

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガートル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

幅狭タイプ


SKT-4

自走式

ミキ

人気のスキットに自走用登場
狭い室内もスイスイ移動でき、
ちょっとしたスペースにも
収納できます

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43.5 cm	13.7 kg

600

非課税

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

各種オプションは51ページをご覧ください。

標準タイプ


BAL-1

自走式

ミキ

ノーパンクタイヤの
スタンダード車いすノーパンク
タイヤ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	64 cm	43.5 cm	12.9 kg

350

非課税

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ


エアリアル MW-SL1

自走式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65.5 cm	43 cm	11 kg

500

非課税

商品コード	TAISコード
726530	00066-000182

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガートル受け金具、延長棒

幅狭タイプ

モック MOC-43LTP

自走式


ミキ

軽量かつコンパクトな車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	43.5 cm	11.2 kg

商品コード TAISコード
726135 00122-000360

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

500

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B

自走式

松永製作所


次世代の標準型車椅子

- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード
726725 00066-000315

500

非課税

標準タイプ

AR-500

自走式


松永製作所

耐荷重 100kg
移乗も楽な多機能型



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63 cm	42 cm	16.6 kg

商品コード TAISコード
726050 00066-000186

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ポンペ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

500

非課税

軽量タイプ

軽 8W NA-L8W (自走)

自走式


日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
「スイングアウト・ハネアゲ付」



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	42 cm	12 kg

商品コード TAISコード
726720 00175-000273

750

非課税

車いす

特殊覆台

特殊覆台付商品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付商品

スロープ

移動用リフト

自走式

低床タイプ


エアリアル MW-SL5

自走式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62 cm	35-37 cm	12.6 kg

商品コード	TAISコード
726550	00066-000237

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

600

非課税

幅広タイプ


KJP-4

自走式

ミキ

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：8インチ
- 後輪：24インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
45 cm	68 cm	47-49.5 cm	20.2 kg

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

700

非課税

各種オプションは51ページをご覧ください。

低床タイプ


エアリアル MW-SL5BT

自走式

松永製作所

自動ブレーキシステム
「立ち止まり君」付低床車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※この機能は駐車ブレーキの補助をするものであり代替するものではありません。
※ご利用者様の体重や座る姿勢によっては自動ロックが解除されないケースがございます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62.5 cm	35-37 cm	16.1 kg

商品コード	TAISコード
726555	MATSUNAGAS-MW-SL5BT

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

700

非課税

6輪車タイプ


タイトターン TT-01

自走式

松永製作所

室内用6輪で足こぎに適した
開式フット・レッグサポート付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：4インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	38-40 cm	16.9 kg

商品コード	TAISコード
726240	00066-000154

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

700

非課税

簡易モジュールタイプ

MYU4-22


自走式

ミキ

座り心地、こぎやすさを
追求しました



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38・40・42 cm	58・60・62 cm	43.5~46 cm	16.2 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm 幅	726582	00122-000302
40cm 幅	726584	00122-000302
42cm 幅	726588	00122-000302

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

600

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (自走)


自走式

日進医療器

幅広い寸法に対応可能
自分だけのぴったり寸法の
車いすを!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

※EX-Mもご用意しております。

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38・40・42・44 cm	57・59・61・63 cm	42・44・46 cm	15.8 kg

商品コード	TAISコード
726212	00175-000277

●オプション…延長棒

800

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走)


自走式

日進医療器

多彩な調整機能
拭き取りやすい
ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38・40・42 cm	57・59・61 cm	41・43・45 cm	15.8 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm 幅	726331	00175-000279
40cm 幅	726330	00175-000279
42cm 幅	726332	00175-000279

●オプション…延長棒

600

非課税

標準タイプ

WAVIT+ WAP22-40S

自走式


NEW

カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイプ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58.5 cm	44.5 cm	14.2 kg

商品コード	TAISコード
726740	00160-000242

600

非課税

車いす

特殊覆台

特殊覆台付商品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付商品

スロープ

移動用リフト

介助式

標準タイプ

KK-T545

介助式

パラマウントベッド


シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!

ブルー



ピンク

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59.5 cm	43 cm	14.3 kg

350

非課税

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

幅狭タイプ


スキット2 SKT-2

介助式

ミキ

超コンパクトな介助用車いす
スキットと押せて移動できます

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	12.7 kg

600

非課税

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

各種オプションは51ページをご覧ください。

標準タイプ


BAL-2

介助式

ミキ

ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59 cm	46.5 cm	11.5 kg

350

非課税

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ


エアリアル MW-SL2

介助式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60.5 cm	43 cm	10 kg

500

非課税

商品コード	TAISコード
728330	00066-000181

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、延長棒

軽量タイプ


TH-2SB 介助式

日進医療器

軽量かつコンパクトな
介助用車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：37cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
38 cm	53 cm	46 cm	9.8 kg

商品コード 728260 TAISコード 00175-000113

500

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE(介助) NEXT-21B 介助式


松永製作所

次世代の標準型車椅子

- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	54 cm	43 cm	10.8 kg

商品コード 728480 TAISコード 00066-000316

500

非課税

軽量タイプ


NAH-L7 介助式

日進医療器

7kg台を実現した
超々軽量の介助式車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	44 cm	7.8 kg

商品コード 728220 TAISコード 00175-000169

600

非課税

軽量タイプ


軽7W NAH-L7W(介助) 介助式

日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
「スイングアウト・ハネアゲ付」



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

※シートベルト付き

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	52 cm	44 cm	10.2 kg

商品コード 728465 TAISコード 00175-000255

750

非課税

介助式

各種オプションは51ページをご覧ください。

標準タイプ


AR-600 介助式

松永製作所

耐荷重 100kg
移乗も楽な多機能型



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ				
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト				
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42 cm	15.2 kg

商品コード TAISコード
728025 00066-000185

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、ポンペ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

500

非課税

標準タイプ


ラクーネ3 LK-3 介助式

ミキ

身体を持ち上げなくても
横からの移乗が簡単にでき、
ベッド等への移乗負担を軽減



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ				
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト				
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高(固定)	重量
40 cm	52 cm	43-45.5-48 cm	15 kg

商品コード TAISコード
728475 00122-000486

750

非課税

低床タイプ


エアリアル MW-SL6 介助式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ				
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト				
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整				



- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	35-37 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード
728350 00066-000238

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

600

非課税

6輪車タイプ


スキット 6 輪 SKT-6 介助式

ミキ

小回り抜群な介助用6輪車で
機能満載
65cm幅の廊下を曲がれます



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ				
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト				
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整				



- 前輪：4インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	37.5 cm	14.7 kg

商品コード TAISコード
728410 00122-000375

●オプション…スマートヘッドサポート

650

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助)

介助式

日進医療器


多彩な調整機能

拭き取りやすい

ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38・40・42 cm	53・55・57 cm	41・43 cm	14.6 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

●オプション…延長棒

600

非課税

標準タイプ

WAVIT+ WAP16-40S

介助式


NEW

カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53.5 cm	44.5 cm	12.8 kg

商品コード	TAISコード
728495	00160-000243

600

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (介助)

介助式

日進医療器


幅広い寸法に対応可能

自分だけのぴったり寸法の

車いすを!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38・40・42・44 cm	53・55・57・59 cm	42・44・46 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728435	00175-000278

●オプション…延長棒

800

非課税

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排気処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

リクライニング式

ティルト

SKT-7 ティルト式

ミキ

全幅48cmのティルト式車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅 40 cm	全幅 48 cm	前座高 43.5 cm	重量 19 kg
ティルト角度 0~30°	リクライニング —	ハンドル高さ 92 cm	

商品コード TAIS コード
728440 00122-000433

●オプション…延長棒

750


非課税

リクライニング／ティルト

MH-4RE(エレベータリング付) リクライニング・ティルト式 松永製作所

座位を安定させる
ティルト&リクライニング

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅 42 cm	全幅 58 cm	前座高 43 cm	重量 23.4 kg
ティルト角度 0~30°	リクライニング 90~125°	ハンドル高さ 107 cm	

商品コード TAIS コード
730120 MATSUNAGAS-MH-4RE

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

900

非課税


各種オプションは51ページをご覧ください。

リクライニング／ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式 松永製作所

折りたたみ可能で全幅53cmと
スリムなティルト&リクライニング車いす
側彎にも対応可能な3Dシート

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅 40 cm	全幅 53 cm	前座高 43~45 cm	重量 24.5 kg
ティルト角度 0~30°	リクライニング 90~125°	ハンドル高さ 108.5 cm	

商品コード TAIS コード
730205 00066-000307

●オプション…S&Eユニット、延長棒

900


非課税

リクライニング／ティルト

エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式 松永製作所

横動きできる
フルリク&ティルトタイプ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※ビニールレザー仕様

座幅 40 cm	全幅 65 cm	前座高 47.5 cm	重量 36.5 kg
ティルト角度 0~30°	リクライニング 100~175°	ハンドル高さ 94.4 cm	

商品コード TAIS コード
730045 00066-000251

1,100

非課税


リクライニング/ティルト

オアシス(自走)OS-11TRS ティルト&リクライニング連動式 松永製作所

座位の不安定な方も座れる
超コンパクト
ティルト&リクライニング連動式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：5インチ
- 後輪：18インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	37-39 cm	23.5 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~25°	90~115°	101.5 cm

商品コード	TAISコード
726630	00066-000280

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

750

非課税

リクライニング/ティルト

ハンディコンフォート KZ-B14001 リクライニング・ティルト式 パラマウントベッド

最適な姿勢を保持し、
座位が不安定な方も快適に
座れます



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：5インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：34~40cm
- 最大使用者体重：135kg

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	64 cm	40 cm	29 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~18°	90~120°	93~105 cm

商品コード	TAISコード
730155	00170-000499

●オプション…ノーバンクタイヤ

2,000

非課税


ティルト

MP-Ti F VL ティルト式 ミキ

コンパクトで使い易いティルト車いす
前ずれ・体幹横倒れに心配な方に有効



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	46 cm	19.8 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~30°	—	94 cm

商品コード	TAISコード
728390	00122-000301

●オプション…延長棒

750

非課税

リクライニング

MW-14B リクライニング式 松永製作所

持ち運びも可能な
リクライニングタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：7インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58 cm	46 cm	16.1 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
—	90~160°	83.4 cm

商品コード	TAISコード
730010	00066-000042

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

700

非課税

電動カート／電動車いす

各種オプションは51ページをご覧ください。

電動カート

セニアカー(四輪) ET-4F

電動カート

スズキ

カンタン便利
楽しい毎日

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 速度範囲: 2.0~6.0km/h
- 走行距離: 33km
- 充電時間: 2~12h

実用登坂 角度	段差乗り越え 高さ	溝乗り越え 幅	耐荷重	重量
10°	7.5 cm	10 cm	100 kg	98 kg

商品コード TAISコード
732*** 00152-000013

*商品コードは地域によって異なります。

3,000

非課税

電動

タウンイジヨイ TJ-OP


電動

ヤマハ

「トイレまでは自分で」
そういう意思を叶えます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪: 7インチ
- 後輪: 16インチ
- 折り畳み幅: 34cm
- シート奥行: 41cm
- 最大使用者体重: 75kg
- 速度範囲: 2.5~4.5km/h
- 走行距離: 10km
- 充電時間: 2.5h
- ※介助操作部付き

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	46 cm	22 kg

商品コード TAISコード
732065 00233-000040

(バッテリー含まず)

2,200

在庫限定

非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行者と扱われるためには、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

車体の大きさ基準

- 全長、全幅、全高のいずれも、以下の基準値以内である必要があります。

全長: 120cm、全幅: 70cm、全高: 109cm

- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を所轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等により止むを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行者と扱われるため、なお、利用者は確認証を携帯する必要があります。

- すでにご利用中の電動車いすに関しても同様に、この基準や確認手続き等は適用されます。当面の間は、直ちに道路交通法違反とはされず、通行中に、この確認を受けるよう指導されるに止まる運用がなされますが、歩行者と扱われるためには確認手続きが必要なことには変わりありません。

- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取付けることにより基準値を超える場合があります。

速度基準

- 時速が6km以内である必要があります。

- 本カタログに掲載している電動車いすの速度(メーカー公表値)は、すべて6km/h以内です。

電動

MY-1JWX


電動

松永製作所

高性能でコンパクトな
電動車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折り畳み幅: 37cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 75kg
- 速度範囲: 1.7~4.5km/h
- 走行距離: 15km
- 充電時間: 2~3h

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63.5 cm	42.5-44.5 cm	31.8 kg

商品コード TAISコード
732155 MATSUNAGAS-MY-1JWX

●オプション…延長棒

3,000

非課税

車いすオプション／車いすオプション適合表

車いすオプション

※ 車いすオプションは下記車いすオプション適合表をご覧ください。

S&E ユニット 松永製作所  商品コード TAIS コード 990537 00066-000297 120	テーブル マジック式 松永製作所  商品コード TAIS コード 766080 00066-000205 120	スマートヘッドサポート ミキ  商品コード TAIS コード 766075 00122-000461 200
ワンタッチプラスチックベルト 松永製作所  商品コード TAIS コード 766005 00066-000201 20	後方ガードル受け金具 松永製作所  商品コード TAIS コード 766090 00066-000209 80 ※地域によっては対応が出来ない場合もございます。	ポンベ架(跳ね上げ用) 松永製作所  商品コード TAIS コード 766040 00066-000261 100
杖入れ(大) 松永製作所  商品コード TAIS コード 766085 00066-000211 80	延長棒(+15cm) 松永製作所  商品コード TAIS コード 765510 00066-000298 40	延長棒(+10cm) ミキ  商品コード TAIS コード 765645 00122-000426 20
		延長棒(+16cm) 日進医療器  商品コード TAIS コード 765605 00175-000285 20

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション							
		S&E ユニット	ワンタッチ プラスチックベルト	スマート ヘッドサポート	テーブル マジック式	後方ガードル 受け金具	ポンベ架 (跳ね上げ用)	杖入れ	延長棒
40	KK-T540	—	○	—	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-1	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-4	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MW-SL1	—	○	—	—	○	—	—	○(松永製作所)
41	MOC-43LTP	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	AR-500	○	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)
42	MW-SL5	—	○	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	MW-SL5BT	—	○	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	KJP-4	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	TT-01	○	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
43	MYU4-22 (38)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MYU4-22 (40)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MYU4-22 (42)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX (自走) (38)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (40)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (42)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	EX-M3 (自走)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
44	EX-M	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	KK-T545	—	○	—	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-2	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-2	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
46	MW-SL2	—	○	—	—	○	—	—	○(松永製作所)
	AR-600	○	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)
	MW-SL6	—	○	—	—	○	—	—	○(松永製作所)
47	SKT-6	—	—	○	—	—	—	—	—
	NA-3DX (介助) (38)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (40)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (42)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
48	EX-M3 (介助)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-7	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	MH-CR3D	○	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
49	MH-4RE	—	○	—	—	—	—	—	—
	OS-11TRS	○	○	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	MP-Ti F VL	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
50	MW-14B	—	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	MY-1JWX	—	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)

車いす付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	前座高	肘高	全幅	全高	全長	折り畳み幅
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
40	KK-T540	標準	15.7	40	43	25	67	89	102	35
	BAL-1	標準	12.9	40	43.5	22	64	86.5	98	33.5
	SKT-4	幅狭	13.7	40	43.5	22	55	86	98	28.5
	MW-SL1	軽量	11	40	43	23.5	65.5	84	97	35
41	MOC-43LTP	幅狭	11.2	40	43.5	22	56	86.5	94	30
	NEXT-11B	軽量／幅狭	11.8	40	43	23.5	55	88	94	29
	AR-500	標準	16.6	40	42	23	63	85.5	95.5	34
	NA-L8W	軽量	12	40	42	25	57	90	97	31
42	MW-SL5	低床	12.6	40	35/37	23.5-27.5	62	84.5-86.5	93	38
	MW-SL5BT	低床	16.1	40	35/37	23.5-27.5	62.5	84.5-86.5	93	38.5
	KJP-4	幅広	20.2	45	47-49.5	24-34	68	93.5-101	109	38
	TT-01	6輪車	16.9	40	38-40	25-33	60	83-85	99	32.5
43	MYU4-22 (38)	簡易モジュール(小)	16.2	38	43.5/46	22-29.5	58	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (40)	簡易モジュール	16.2	40	43.5/46	22-29.5	60	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (42)	簡易モジュール(大)	16.2	42	43.5/46	22-29.5	62	85.5-88	101	34.5
	NA-3DX (自走) (38)	簡易モジュール	15.8	38	41/43/45	22-28	57	88/90/92	102	36
	NA-3DX (自走) (40)	簡易モジュール	15.8	40	41/43/45	22-28	59	88/90/92	102	36
	NA-3DX (自走) (42)	簡易モジュール	15.8	42	41/43/45	22-28	61	88/90/92	102	36
	EX-M3 (自走)	モジュール	15.8	38/40/42/44	42/44/46	22-26	57/59/61/63	85/87/89	100	37
	EX-M	モジュール	15.4	38/40/42/44	42/44/46	22-26	56-62	86-90	99	37-43
	WAP22-40S (自走)	標準	14.2	40	44.5	23	58.5	89	99	34
44	KK-T545	標準	14.3	40	43	25	59.5	89	101.5	30
	BAL-2	標準	11.5	40	46.5	22	59	88.5	96.5	27
	SKT-2	幅狭	12.7	40	43.5	22	48	86	94.5	20
	MW-SL2	軽量	10	40	43	23.5	60.5	84	96	33.5
45	TH-2SB	軽量	9.8	38	46	21	53	84	89	24
	NEXT-21B	軽量／幅狭	10.8	40	43	23.5	54	88	94	28
	NAH-L7	軽量	7.8	40	44	24	56	90	92	28
	NAH-L7W	軽量	10.2	40	44	25	52	91	96	25
46	AR-600	標準	15.2	40	42	23	56	85.5	88	27
	MW-SL6	低床	11.8	40	35/37	23.5-27.5	56	84.5-86.5	93	33
	LK-3	標準	15	40	43/45.5/48	21.5	52	86.5-91.5	100.5	25
	SKT-6	6輪車	14.7	40	37.5	22	48	82	88.5	24
47	NA-3DX (介助) (38)	簡易モジュール	14.6	38	41/43	22-28	53	88/90	102	30
	NA-3DX (介助) (40)	簡易モジュール	14.6	40	41/43	22-28	55	88/90	102	30
	NA-3DX (介助) (42)	簡易モジュール	14.6	42	41/43	22-28	57	88/90	102	30
	EX-M3 (介助)	モジュール	15	38/40/42/44	42/44/46	22-26	53/55/57/59	85/87/89	100	36
	WAP16-40S (介助)	標準	12.8	40	44.5	23	53.5	89	99	30
48	SKT-7	ティルト	19	40	43.5	22	48	94-121	99	32
	MH-CR3D	リクライニング・ティルト	24.5	40	43/45	20	53	108.5	99.5-108	32.5
	MH-4RE	リクライニング・ティルト	23.4	42	43	0-24	58	114.5	110.5	—
	FR-31TR	リクライニング・ティルト	36.5	40	47.5	0-24	65	124	118	—
49	OS-11TRS	リクライニング・ティルト	23.5	40	37/39	18-24	57	91	90.5	35
	KK-ZHC001	リクライニング・ティルト	29	42	40	23-33	64	107-127	90-123	—
	MP-Ti F VL	ティルト	19.8	40	46	22.5	60	100-130	104	38
	MW-14B	リクライニング	16.1	40	46	23.5	58	127.5	106.5	26
50	ET-4F	電動カート	98	—	—	—	65	108	119.5	—
	MY-1JWX	電動	31.8	40	42.5/44.5	24-32	63.5	83.5/85.5	105	37
	TJ-OP	電動	22	40	46	21.5	55	90	100	34

キャスト 径 インチ	タイヤ(後輪)			機能						
	径 インチ	タイヤ幅 cm	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	アーム サポート	フット・レッグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
						可動式	可動式	張調整		
6	22	3.3	○	○	○	—	—	—	—	○
6	22	3.1	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	○	○	○	—	○
6	22	2.2	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.8	○	○	○	—	—	○	—	○
6	22	3.3	○	○	○	○	○	—	—	—
6	22	2.5	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	—	—	○
8	24	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
4	20	3.3	○	○	—	—	○	—	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.4	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
6	16	3.1	○	○	○	—	—	—	—	○
6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.9	○	○	○	—	—	—	—	—
5	14	4.0	○	○	○	—	—	—	—	—
6	16	3.1	○	○	○	—	—	○	—	○
6	14	3.7	○	—	○	—	—	—	—	—
6	14	3.7	○	○	○	○	○	—	○	—
6	16	3.1	○	○	○	○	○	—	—	—
5	16	3.9	○	○	○	○	○	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
4	14	3.8	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—
6	16	3.75	ノーパンク	○	○	○	○	—	○	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
6	12	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.3	○	足踏ブレーキ	○	○	○	○	—	○
6	12	2.9	○	足踏ブレーキ	—	○	—	○	—	○
5	18	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
5	12	5.0	ノーパンク	—	○	○	○	○	—	○
6	16	3.8	○	○	○	○	○	○	—	—
7	16	3.1	○	○	○	○	—	—	○	—
—	—	7.6	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	○
7	16	6.35	○	—	○	○	○	—	—	—

車いす用クッションの選び方

利用者状態別選定ポイント

Bさん



屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。

Dさん



座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。

Cさん



座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。

Eさん



座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。



このマークを目安に選べます。

「車いす」で快適に過ごすために

車いすに快適に「座る」ためには、圧分散・姿勢保持、「動く・移動する」ためには、動きを助けるという要素を考慮することが必要です。使用する車いすの座面によっては、必要とされる要素を満たせていない場合がございますので、車いす用クッションの導入をご検討ください。

クッションの目的


①圧分散 ②姿勢保持 ③動きを助ける

クッションの選定

上記の使用目的すべてを満たすような万能のクッションはありません。

何を優先すべきか? 考えて選定することが大切です。また、使用する車いすとの兼ね合いも考慮に入れましょう。

※クッションは「座布団」では代用できません。専用のものを使用しましょう。



※上記はあくまで目安です。身体の状態、使用目的、使用する車いすによって検討が必要です。専門家にご相談ください。

フォーム

アルファプラクッション KC-WP4040

タイカ

Point1

体圧分散性能

しっかり支える。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルの力で広く、低圧に。


Point2

座位保持機能

お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。



厚さ 6cm 重量 0.6kg



商品コード TAISコード
760005 00563-000017

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): αGEL、ウレタンフォーム

200

フォーム

リフレア

日進医療器

適度な通気性でムレにくい
正しい姿勢を保ってズレを低減
体をしっかり支えて体圧を分散



厚さ 7.5cm 重量 0.5kg



商品コード TAISコード
762080 00175-000223

●サイズ: 幅39×奥行39cm
●材質(中身): 高透气・低反発ウレタンフォーム

100

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375

ケーブ

前後で厚みを変えることで
沈み込みの度合いが異なり
前ずれ防止や足こぎサポートにも対応



厚さ 6.5 cm 重量 1.6 kg



商品コード 762085 TAISコード 00206-000072

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

150

ジェル

リバティクッション

ラックヘルスケア

動きやすさと安全性を追求
身体の形状に合わせて柔軟になじみ、
姿勢をサポートします



厚さ 4 cm 重量 0.6 kg



商品コード 762095 TAISコード 00245-000078

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): 強化ナイロン、シリコンゲル

200

在庫限定

ジェル

アウル40 プラスレザー OWL40P-L

加地

EXGELが体を優しくサポート
アウル形状が身体に
心地よくフィット



厚さ 5.5 cm 重量 1.1 kg



商品コード 760019 TAISコード 00540-000013

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム

250

ジェル

Gel-T クッション CK-346

ケーブ

前ズレ、横ズレを防ぎ、
流動性のゲルが瞬間的なズレに対応
車いす上で可動する機会の多い方に



厚さ 5 cm 重量 2.5 kg



商品コード 760000 TAISコード 00206-000006

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル

150

ジェル

アクションパッド # 9000

アクションジャパン

厚さ 2.5cm でも
底づきしないで圧力を分散



厚さ 2.5 cm 重量 4.5 kg



商品コード 760060 TAISコード 00428-000005

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): アクトンドライポリマー

200

エア+フォーム

バリライトソロストレータス 56630

ユーキ・トレーニング

座位保持と
座り心地の良さを追求



厚さ 7.5 cm 重量 0.75 kg



商品コード 762060 TAISコード 00468-000002

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): IFD フォーム

250

車いす用クッション

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます

座クッションの特長

バルブ内蔵型エアークッション



厚さ	重量
7.5cm	0.72kg



商品コード	TAISコード
762065	00468-000034

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ポリウレタン、ポリエステル

300

フォーム

FC-アジャスト 標準セット

アイ・ソネックス

大腿パット着脱式で足駆動に便利


座クッションの特長

足駆動する方は、大腿パットをはずすと前座を低くできます。



背/厚さ	背/重量
2cm	0.69kg

座/厚さ	座/重量
8.5cm	1.3kg



商品コード	TAISコード
760045	00149-000008

座／●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ポリエチレンフォーム、
低反発高密度特殊ウレタン
背／●サイズ：幅39.5×背高さ41cm
●材質（中身）：ポリエチレンフォーム

250

ジェル

エクスジェル サポートセット ASK-00

加地

姿勢を固定から心地よい安定へ



座/厚さ	座/重量
前10cm・後7cm	1.3kg

背/厚さ	背/重量
11.5cm	0.9kg



商品コード	TAISコード
760040	00540-000006

座／●サイズ：幅40×奥行41.5cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム、
発泡ポリエチレン
背／●サイズ：幅46×背高さ37cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

300

在庫限定

エア

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズ・ケアネット

ご自分で座位のとれる方に最適



厚さ	重量
5cm	0.85kg



●この商品には、カバーがつきます。

商品コード	TAISコード
762000	00249-000049

●サイズ：幅38×奥行38cm
●材質（中身）：耐失禁ネオプレンラバー

400

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01

加地

EXGEL が身体をやさしく支え、
座位バランスのサポート力をアップ

背/厚さ	背/重量
12cm	1.4kg

座/厚さ	座/重量
前7cm・後5cm	1.2kg



●この商品には、カバーがつきます。

座120
背130

商品コード	TAISコード
760015	00540-000017

座／●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム
背／●サイズ：幅48×背高さ36.5cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

250

ジェル

エクスジェル マルチクッション AEK-01R

加地



厚さ	重量
4.5cm	1.7kg



●この商品には、カバーがつきます。

商品コード	TAISコード
760020	00540-000002

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム、
ウレタン合成皮革

150

在庫限定

ケアスロープ

ケアメディックス

狭い間口・高い段差もこれで解消!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg



<240cm>	<200cm>	<175cm>	<150cm>	<120cm>	<100cm>
1,250	950	850	750	700	650


ダンススロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ

より軽く、より安全にスリムになってリニューアル!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg



<245cm>	<205cm>	<165cm>	<125cm>	<85cm>
1,000	1,000	900	800	600


ダンススロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

非常に軽い! 落下防止エッジ付で安心!
設置が簡単な二つ折りタイプ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
255cm	約13.5kg	R-255E	748070	00532-000015
205cm	約9.5kg	R-205E	748060	
165cm	約7.5kg	R-165E	748040	
125cm	約6.0kg	R-125E	748020	
85cm	約4.0kg	N-85B	748000	00532-000014

●幅: 78cm ●耐重量: 300kg



<255cm>	<205cm>	<165cm>	<125cm>	<85cm>
1,000	1,000	900	800	600
在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定

●スロープ/段差の目安表

使用状況	型式	N-85B R-85SL	CS-100	CS-120	R-125E R-125SL	CS-150	R-165E R-165SL	CS-175	CS-200	R-205E R-205SL	CS-240C	R-245SL	R-255E
	スロープの長さ / cm	85	100	120	125	150	165	175	200	205	240	245	255
自力走行	5° 段差 / cm	7	8	10	10	13	14	15	17	17	20	21	22
介助者必要	10° 段差 / cm	14	17	20	21	26	28	30	34	35	41	42	44
最大	14° 段差 / cm	20	24	29	30	36	40	42	48	50	58	59	62

段差解消機

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅103cm以上
全長220cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740010 00084-000067

- サイズ: 全長145.5×全幅103.0×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 6.0~65cm ●重量: 85.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m

2,500

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅225cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740015 00084-000071

- サイズ: 全長127.7×全幅145.4×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 7.0~65.5cm ●重量: 99.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m

3,000

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長224.5cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740080 00084-000093

- サイズ: 全長145.5×全幅93.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 75.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m

2,600

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅204cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740085 00084-000094

- サイズ: 全長126.0×全幅129.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 79.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m

3,000

特殊覆台

特殊覆台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処置装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、
その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。
ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



立ち上がるために

居間（リビング）

立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



床からの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.60

立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



いすからの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.61

外出するために

玄関＆アプローチ

玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。



歩行での段差昇降が不安定な方に。

参照 P.61

アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。



車いすで自宅の出入りをされる方に。

参照 P.58

入浴するために

浴室

入浴用リフト

浴槽に入るための電動リフトです。



浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.61

脱衣室から浴室、浴槽までの電動リフトです。



浴室・浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.63

※吊り具の購入が必要です。

乗り移るために

寝室

介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。



ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。

参照 P.62

※吊り具の購入が必要です。

立ち上がり座椅子／立ち上がり椅子

座面回転

昇降座いす ライズターン KD-650

パラマウントベッド

A B C D E

立上がりや移乗をサポートします

商品コード	TAIS コード
736095	00170-000711

- サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
- 重量：38.5kg
- 耐荷重：80.0kg
- 座面高さ：16～59.5cm

座幅
47cm
設置面積
幅 58cm
長さ 92cm



1,200

Point1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。



Point2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。(左右に45度、90度)回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



軽量タイプ

独立宣言エコライト DSER コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAIS コード
736060	00088-00012

- サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	設置面積
45cm	幅 61cm
	長さ 78cm



900

座面回転

独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAIS コード
736070	00088-000014

- サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
- 重量：46.0kg
- 耐荷重：80.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	設置面積
43cm	幅 64.5cm
	長さ 82.5cm



1,300

リクライニング

独立宣言 リクライニング DSREC

コムラ製作所

A B C D E

座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った「独立宣言」の高級タイプ

商品コード	TAIS コード
736075	00088-000015

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16～57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

座幅	設置面積
56cm	幅 66cm
	長さ 101.5cm



1,650

リフトアップ

57.5cm
16cm



リクライニング

30°(105°～135°)



チルト



電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド

A B C D E

椅子からの立ち座りを
電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード TAIS コード
736090 00170-000685

- サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
- 重量：約20.0kg ●耐荷重：100.0kg
- ストローク：17cm ●座面高さ：42～59cm

座幅 43cm
設置面積 幅 56cm
長さ 63.5cm



Point

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。

650

バスリフト EWB101S (予備バッテリー付)


TOTO

A B C D E

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます
簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません
※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。

商品コード TAIS コード
738000 00187-000111

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20.0kg ●耐荷重：35.0kg～100.0kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



1,200

アームレスト乗り越えキット EWP107

TOTO

商品コード JAN コード
738002 4940577075017

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



※EWP100Sもご用意しております。

150

段差解消機 アルコー3000型 Bタイプ

星光医療器製作所

A B C D E


より安全に
しかもラクに
ご使用いただけます

商品コード TAIS コード
740040 00125-000012

- サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
- 昇降範囲：42～84cm
- 重量：34.0kg
- 耐荷重：90.0kg
- コード長さ：370cm



最高座高・最低座高
84・42cm
設置面積
幅 80cm
長さ 80cm



1,500

在庫限定



介護リフト

床走行式電動介護リフト KQ-781

バラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ない
アルミフレーム製

商品コード	TAISコード
734005	00170-000695

- サイズ：全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
- 重量：38.0kg
- 耐荷重：205.0kg

1,300

非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



床走行式電動介護リフト KQ-771

バラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
コードレスで扱いやすい
電動リフトです

商品コード	TAISコード
734000	00170-000377

- サイズ：全幅56.6～94×全高127～192.8×奥行125cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：120.0kg

1,300

在庫限定

非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



スリングシート

用途に合わせてお選びいただけます。



※スリングシートは、販売品となります。

つるべー F2R セット

モーター



脱衣室から浴室へ…トイレでも

脱衣室から浴室へ移動するとき、
2関節タイプがお勧めです。
狭い入り口からの出入りがとてもスムーズで、
トイレでも使用可能。

商品コード	TAIS コード
734060	00229-000016

- サイズ：支柱高さ185～240cm
- 耐荷重：100kg

4,800

非課税

※つるべーF1セットもご用意しております。

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。



エヴィア ハーフ
耐荷重：140kg



中タイプ
中EVE210
目安身長→150～190cmくらい



小タイプ
小EVE220
目安身長→135～150cmくらい

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。

つるべー B セット

モーター



ベッドからの移乗に

アームが360度回転するため、
広い範囲で使用できます。
組み立てもとても簡単です。

商品コード	TAIS コード
734055	00229-000005

- サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重：100kg

2,600

非課税



パオ ハーフ
PAO100
耐荷重：140kg
ベッド用：70×100cm



パオ フル
PAO120
耐荷重：140kg
ベッド用：70×130cm

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。
※ベッドの機種によっては取付けできない場合があります
ので、お問い合わせください。

つるべー G2R セット

モーター



本柱やRC壁に取付け可能
です
主に玄関や居室で使用し、
狭い場所からの移動に便利
です

商品コード	TAIS コード
734085	00229-000017

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース高さ685×幅90mm
回転部200mm
- 重量：18.8kg

5,800

非課税

※地域によっては対応が出来ない
場合もございます。



※つるべーG1セットもご用意しております。

※設置の可否については、つるべーF1、F2Rセット同様、採寸図と写真データが必要になります。
貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

つるべー U2R セット

モーター



縁側、テラス、玄関などで
使用します
床にアンカーボルトで固定
します
柱や壁の無い所で使用し
ます

商品コード	TAIS コード
734095	00229-000019

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース350×350mm
回転部300、400mm
柱高1100、1350、1600mm
- 重量：40.4kg

6,500

非課税

※地域によっては対応が出来ない
場合もございます。



※つるべーU1セットもご用意しております。

索引

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
特殊寝台	00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7331
	00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7311
	00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7321
	00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7301
	00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7332
	00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7312
	00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7322
	00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7302
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7333
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7313
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7323
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7303
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7231
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7211
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7221
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7201
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7232
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7212
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7222
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7202
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7233
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7213
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7223
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7203
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7131
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7111
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7121
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7101
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7132
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7112
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7122
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7102
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7133
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7113
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7123
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7103
特殊寝台付属品	00170-000800	アクセスポート ボール手すり1台セット	KQ-P70GF1
	00170-000795	アクセスポート 基本セット	KQ-P70G
	4527799003273	アクセスポート 垂直ボール	KQ-P70P
	4527799003280	アクセスポート 歩行用手すり	KQ-P70T
	00170-000793	延長フレーム(91cm幅)	KQ-P72L
	00170-000792	延長フレーム(83cm幅)	KQ-P70L
	00170-000563	延長マットレス(91cm幅)	KE-551L
	00170-000565	延長マットレス(83cm幅)	KE-553L
	00170-000794	キャスター	KQ-P70C
	00170-000844	ホルダー付IVボール	KC-56P70
	00170-000078	IVボール	KC-56
	00170-000843	IVボールホルダー	KQ-P70V
	00170-000681	延長フレーム(100cm幅)	KQ-P94L
	00170-000526	延長フレーム(91cm幅)	KQ-P92L
	00170-000525	延長フレーム(83cm幅)	KQ-P90L
	00170-000661	延長マットレス(100cm幅)	KE-557L
	00170-000563	延長マットレス(91cm幅)	KE-551L
	00170-000565	延長マットレス(83cm幅)	KE-553L
	00170-000561	ハイトスパーサー	KQ-P90H
特殊寝台	00170-000560	キャスター	KQ-P90C
	00170-000517	楽匠S 5くらくモーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-9631
	00170-000517	楽匠S 5くらくモーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-9611
	00170-000517	楽匠S 5くらくモーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-9621
	00170-000517	楽匠S 5くらくモーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-9601
	00170-000513	楽匠S 5くらくモーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-9632
	00170-000513	楽匠S 5くらくモーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-9612
	00170-000513	楽匠S 5くらくモーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-9622
	00170-000513	楽匠S 5くらくモーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-9602
	00170-000679	楽匠S 5くらくモーション 木製ボード(100cm幅)	KQ-9652
	00170-000518	楽匠S 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-9331
	00170-000518	楽匠S 3モーター セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-9311
	00170-000518	楽匠S 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-9321
	00170-000518	楽匠S 3モーター セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-9301
	00170-000514	楽匠S 3モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-9332
	00170-000514	楽匠S 3モーター 木製ボード(83cm幅)	KQ-9312
	00170-000514	楽匠S 3モーター 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-9322
	00170-000514	楽匠S 3モーター 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-9302
	00170-000519	楽匠S 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-9231
	00170-000519	楽匠S 2モーター セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-9211
	00170-000519	楽匠S 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-9221

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
特殊寝台	00170-000519	楽匠S 2モーター セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-9201
	00170-000515	楽匠S 2モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-9232
	00170-000515	楽匠S 2モーター 木製ボード(83cm幅)	KQ-9212
	00170-000515	楽匠S 2モーター 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-9222
	00170-000515	楽匠S 2モーター 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-9202
	00170-000678	楽匠S 2モーター 木製ボード(100cm幅)	KQ-9252
	00170-000520	楽匠S 1モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-9131
	00170-000520	楽匠S 1モーター セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-9111
	00170-000520	楽匠S 1モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-9121
	00170-000520	楽匠S 1モーター セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-9101
	00170-000516	楽匠S 1モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-9132
	00170-000516	楽匠S 1モーター 木製ボード(83cm幅)	KQ-9112
	00170-000516	楽匠S 1モーター 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-9122
	00170-000516	楽匠S 1モーター 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-9102
	00170-000593	アウラ電動ベッド(1モーター)	KQ-51300
	00170-000591	キャスター	KQ-38A
	00170-000601	ハイトスパーサー	KQ-37A
	00170-000749	ストレッチスリム 通気タイプ(100cm幅)	KE-777TQ
	00170-000745	ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅)	KE-771TQ
	00170-000747	ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅)	KE-773TQ
特殊寝台付属品	00170-000746	ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-772TQ
	00170-000748	ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-774TQ
	00170-000744	ストレッチスリム 清拭タイプ(100cm幅)	KE-777SQ
	00170-000740	ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅)	KE-771SQ
	00170-000742	ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅)	KE-773SQ
	00170-000741	ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-772SQ
	00170-000743	ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-774SQ
	00170-000739	ストレッチフィット 通気タイプ(100cm幅)	KE-787TQ
	00170-000735	ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅)	KE-781TQ
	00170-000737	ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅)	KE-783TQ
	00170-000736	ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-782TQ
	00170-000738	ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-784TQ
	00170-000734	ストレッチフィット 清拭タイプ(100cm幅)	KE-787SQ
	00170-000730	ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅)	KE-781SQ
	00170-000732	ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅)	KE-783SQ
	00170-000731	ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-782SQ
	00170-000733	ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-784SQ
	00170-000729	ストレッチグライド 通気タイプ(100cm幅)	KE-797TQ
	00170-000725	ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅)	KE-791TQ
床ずれ防止用具	00170-000727	ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅)	KE-793TQ
	00170-000726	ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-792TQ
	00170-000728	ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-794TQ
	00170-000724	ストレッチグライド 清拭タイプ(100cm幅)	KE-797SQ
	00170-000720	ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅)	KE-791SQ
	00170-000722	ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅)	KE-793SQ
	00170-000721	ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-792SQ
	00170-000723	ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-794SQ
	00170-000699	パラフィットマットレス(100cm幅)	KE-717Q
	00170-000697	パラフィットマットレス(91cm幅)	KE-711Q
	00170-000698	パラフィットマットレス(83cm幅)	KE-713Q
	00170-000700	パラフィットマットレス(91cm幅ミニ)	KE-7111Q
	00170-000701	パラフィットマットレス(83cm幅ミニ)	KE-7131Q
	00170-000439	エバーフィット通気タイプ(100cm幅)	KE-577Q
	00170-000438	エバーフィット通気タイプ(91cm幅)	KE-571Q
	00170-000437	エバーフィット通気タイプ(83cm幅)	KE-573Q
	00170-000441	エバーフィット通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-5711Q
	00170-000440	エバーフィット通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-5731Q
	00170-000398	エバーフィット清拭タイプ(100cm幅)	KE-527Q
	00170-000389	エバーフィット清拭タイプ(91cm幅)	KE-521Q
特殊寝台付属品	00170-000390	エバーフィット清拭タイプ(83cm幅)	KE-523Q
	00170-000396	エバーフィット清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-5211Q
	00170-000397	エバーフィット清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-5231Q
	00563-000021	アルファプラスくっ(91cm幅)	TS-SKT-A1R
	00563-000019	アルファプラスくっ(83cm幅)	TS-SKT-A3R
	00563-000022	アルファプラスくっ(91cm幅ミニ)	TS-SKT-A1S
	00563-000020	アルファプラスくっ(83cm幅ミニ)	TS-SKT-A3S
	00170-000444	フレグラーマットレス(100cm幅)	KE-557Q
	00170-000159	フレグラーマットレス(91cm幅)	KE-551Q
	00170-000142	フレグラーマットレス(83cm幅)	KE-553Q
	00170-000286	フレグラーマットレス(91cm幅ミニ)	KE-5511Q
	00170-000285	フレグラーマットレス(83cm幅ミニ)	KE-5531Q
	00170-000043	クレーターマットレス(91cm幅)	KE-761
	00170-000044	クレーターマットレス(83cm幅)	KE-763
	00170-000257	コンフォケアマットレス(91cm幅)	KE-811
	00170-000258	コンフォケアマットレス(83cm幅)	KE-813
	00170-000161	パラフロートマットレス(91cm幅)	KE-851A

	頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
床すれ防止用具	20	00170-000047	バラフロートマットレス(83cm幅)	KE-853A
		00170-000045	マキシーフロート(91cm幅)	KE-801A
		00170-000046	マキシーフロート(83cm幅)	KE-803A
		00170-000507	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅)	KE-841Q
		00170-000508	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅)	KE-843Q
	21	00170-000511	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-8411Q
		00170-000512	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-8431Q
		00563-000069	アルファブラフ 通気タイプ(100cm幅)	MB-FA0R
		00563-000067	アルファブラフ 通気タイプ(91cm幅)	MB-FA1R
		00563-000064	アルファブラフ 通気タイプ(83cm幅)	MB-FA3R
		00563-000066	アルファブラフ 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-FA1S
		00563-000063	アルファブラフ 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-FA3S
		00563-000012	アルファブラ(100cm幅)	MB-11-LIGHT-R0
		00563-000008	アルファブラ(91cm幅)	MB-11-LIGHT-R1
		00563-000005	アルファブラ(83cm幅)	MB-11-LIGHT-R3
		00563-000011	アルファブラ(91cm幅ミニ)	MB-11-LIGHT-R1-M
		00563-000010	アルファブラ(83cm幅ミニ)	MB-11-LIGHT-R3-M
		00170-000259	アキュマックス(91cm幅)	KE-821
		00170-000260	アキュマックス(83cm幅)	KE-823
	22	00170-000602	ここちあ(91cm幅)	KE-901Q
		00170-000603	ここちあ(83cm幅)	KE-903Q
		00170-000604	ここちあ(91cm幅ミニ)	KE-9011Q
		00170-000605	ここちあ(83cm幅ミニ)	KE-9031Q
		00170-000849	ここちあ結起 Slimタイプ(91cm幅)	KE-921QS
		00170-000851	ここちあ結起 Slimタイプ(83cm幅)	KE-923QS
		00170-000850	ここちあ結起 Slimタイプ(91cm幅ミニ)	KE-922QS
		00170-000852	ここちあ結起 Slimタイプ(83cm幅ミニ)	KE-924QS
		00170-000845	ここちあ結起 3Dタイプ(91cm幅)	KE-931QS
		00170-000847	ここちあ結起 3Dタイプ(83cm幅)	KE-933QS
特殊寝台付属品	23	00170-000846	ここちあ結起 3Dタイプ(91cm幅ミニ)	KE-932QS
		00170-000848	ここちあ結起 3Dタイプ(83cm幅ミニ)	KE-934QS
		00206-000039	エアマスタートライセル(91cm幅)	CR-320
		00206-000039	エアマスタートライセル(83cm幅)	CR-280
		00206-000067	エアマスターネクス(91cm幅)	CR-610
		00206-000067	エアマスターネクス(83cm幅)	CR-600
		00206-000067	エアマスターネクス(91cm幅ミニ)	CR-620
		00206-000067	エアマスターネクス(83cm幅ミニ)	CR-640
		00206-000074	ビッグセル インフィニティ(100cm幅)	CR-559
		00206-000074	ビッグセル インフィニティ(91cm幅)	CR-555
	24	00206-000074	ビッグセル インフィニティ(83cm幅)	CR-550
		00206-000074	ビッグセル インフィニティ(91cm幅ミニ)	CR-557
		00206-000074	ビッグセル インフィニティ(83cm幅ミニ)	CR-553
		00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(100cm幅)	CR-569
		00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(91cm幅)	CR-565
		00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(83cm幅)	CR-561
		00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(91cm幅ミニ)	CR-567
		00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(83cm幅ミニ)	CR-563
		00170-000527	ベッドサイドレール	KS-161Q
		00170-000529	ベッドサイドレール	KS-171Q
特殊寝台付属品	25	00170-000539	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-161QC
			ソフトカバー	KS-16C
		00170-000541	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-171QC
			ソフトカバー	KS-17C
		00170-000806	ベッドサイドレール	KS-126M
		00170-000532	ベッドサイドレール	KS-126C
		00170-000752	ベッドサイドレール	KS-191Q
		00170-000763	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-191QC
			ソフトカバー	KS-19CA
		00170-000354	サイドサポート(ボトム取付式)	KA-038B
	26	00170-000558	サイドサポート(オプション受け差込式)	KA-037BL
		00170-000557	サイドサポート(オプション受け差込式)	KA-037BR
		00170-000551	スイングアーム介助バー	KS-096A
		00170-000803	スイングアーム介助バー	KS-096D
		00170-000552	ソフトカバー付スイングアーム介助バー	KS-096AC
			ソフトカバー	KS-96C
		00170-000712	ソフトカバー付スイングアーム介助バー	KS-096ACL
			ソフトカバー	KS-96CL
		00170-000537	ベッドサイドレール	KS-151Q
		00170-000543	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-151QC
特殊寝台付属品	27	00170-000078	IVボール	KC-56
		00170-000686	IVボールホルダー	KQ-P90V
			IVスタンド	KC-508
		00170-000694	フレキシシベルト ハグM	KZ-A52072
		00170-000570	イージーライド M	KZ-A29036
		00170-000375	オーバーテーブル(100cm幅)	KQ-060W
		00170-000374	オーバーテーブル(91cm幅)	KQ-060L
	28	00170-000373	オーバーテーブル(83cm幅)	KQ-060M
		00170-000188	アジャストテーブル(83・91cm幅)	KQ-090
		00170-000399	ベッドサイドテーブル	KF-282
		00170-000575	ベッドサイドテーブル	KF-283
		00170-000716	ベッドサイドテーブル	KF-1920
		00170-000751	ベッドサイドテーブル	KF-1930
		00170-000387	オーバーベッドテーブル	KF-813
		00170-000317	オーバーベッドテーブル	KF-833LB
		00170-000265	リハビリテーブル	KF-850
		00170-000826	リハビリテーブル(ベルト付)	KF-840BS
特殊寝台付属品	29	00170-000574	端座位保持テーブル Sittan	KF-890
		00170-000682	バナナターン(L)	KE-P151
		00170-000683	バナナターン(M)	KE-P152
		00170-000684	バナナターン(S)	KE-P153
		00170-000713	ベンギンサポート	KE-100S
		00170-000611	イーゼスライドM	KZ-A52043
		00245-000103	ロンボ ポジショニング 初期導入セット	
		00149-000012	ナーセントバットA(3ピース)	NP
		00318-000032	家族コール1・Aタイプ	HK-1A
		00318-000033	家族コール1・Bタイプ	HK-1B
特殊寝台付属品	30	00170-000707	スカットクリーン	KW-65H
		00170-000708	スカットクリーン 男性用レシーバーセット	KW-65MRT
		00170-000709	スカットクリーン 女性用レシーバーセット	KW-65WRT
		00170-000710	フィットレスト	KQ-320
		00221-000343	洋式トイレ用フレーム S-はねあげR	533082
		00221-000054	ポータブルトイレ用フレーム	533070
		00221-000236	洋式トイレ用フレーム	SUS-45
		01339-000007	楽起(らくきい)	YM-103L-ID
		01339-000006	楽起(らくきい)	YM-102L-ID
		01339-000005	楽起(らくきい)	YM-101L-ID
特殊寝台付属品	31	00170-000583	ユニバーサルグリップ	KQ-95A
		00170-000584	ユニバーサルグリップ	KQ-95B
		00175-000266	ミニ平行棒“ささえ愛”	TY500
		00055-000119	たちあっぷ	CKA-01-1
		00055-000120	たちあっぷ	CKA-02-1
		00055-000073	たちあっぷ	CKA-03
		00055-000074	たちあっぷ	CKA-04
		00055-000109	あがりかまち用たちあっぷ	CKE-01-1
		00055-000127	たちあっぷ540	CKH-01
		00254-000017	ベストポジションバー基本セット	NBP-100-80
特殊寝台付属品	32	4944916023073	ベストポジションバーショート	NBP-100-90
		4944916020201	U型アーム	BP-110
		4944916020232	ウェーブ型アーム	BP-410
		4944916020621	ジュビター3点セット	BP-140
		4944916020706	天井用丸型ベース	NBP-221
		4944916020966	3本掛け補強プレート	BP-1001
		4944916024001	玄関用手すりLuna オプションアームレギュラー	ENT-180-30
		00254-000044	玄関用手すりLuna	NBP-E-100
		4944916022205	ベストポジションバー H型(固定)セット(90cmセット)	H2o-100-10
		4944916022212	ベストポジションバー H型(固定)セット(120cmセット)	H2o-100-20
特殊寝台付属品	33	4944916022304	ベストポジションバー H型(跳ね上げB型)セット(90cmセット)	H2o-300-10
		4944916022311	ベストポジションバー H型(跳ね上げB型)セット(120cmセット)	H2o-300-20
		4944916020553	天然木丸棒 900	BP-600
		4944916020560	天然木丸棒 1200	BP-610
		4944916020300	エンドブラケット(固定)	BP-200-10
		4944916001057	跳ね上げユニット B型	NBP-700-20
		00576-000031	オールカーボンクオッドケイン四点式	
		00066-000221	四点杖	CMS-40M
		00175-000270	四脚杖	TY142L
		00175-000270	四脚杖	TY142S
特殊寝台付属品	34	01105-000001	テトラ・ケイン(S)	
		01105-000001	テトラ・ケイン(M)	
		00066-000194	ロフトランドクラッチ	CMS-60L
		00066-000193	ロフトランドクラッチ	CMS-60S
		00066-000218	松葉杖(中)	CMS-80M
		00122-000118	サイドウォーカー	MRB-02031
		00125-000033	アルコー2段ハンドル固定歩行器	
		00125-000027	固定型歩行器	アルコー10型
		00465-000018	交互式歩行器	KSA
		01096-000005	スライドフィット	H-0188
特殊寝台付属品	35	01096-000026	スライドフィット キャスター付	H-0193S
		00465-000017	セーフティアームウォーカーLタイプ	SAWLR
		00465-000054	セーフティアームウォーカーLタイプ(ミニ)	SAWLSR
		4515914302806	セーフティアームウォーカーLタイプ(ハイ)	SAWLHR
		00125-000042	アルコースタンダー	
		00125-000011	折りたたみ歩行器	アルコー1S型

索引

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
歩 行 器	00125-000040	歩行器	アルコーSK型
	00066-000150	ホップステップ	SM-40
	00110-000098	レッツゴー	
	00576-000036	シンフォニー-EVO	
	00576-000014	歩行車シンフォニーSP	
	00030-000163	ティコブリトルスリム	
	00030-000099	ティコブリトル	
	00170-000607	ハンディーウォーク(L)	KZ-C21002
	00170-000687	ハンディーウォーク(M)	KZ-C21003
	00170-000606	ハンディーウォーク(S)	KZ-C21001
	00170-000691	ハンディーウォーク(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21008
	00170-000690	ハンディーウォーク(M)スローダウンブレーキ付	KZ-C21007
	00170-000689	ハンディーウォーク(S)スローダウンブレーキ付	KZ-C21006
		スローダウンブレーキキャスター	KZ-C29007
	00170-000812	ハンディーウォーク(L)抑速ブレーキ付	KZ-C21023
	00170-000811	ハンディーウォーク(M)抑速ブレーキ付	KZ-C21022
	00170-000810	ハンディーウォーク(S)抑速ブレーキ付	KZ-C21021
		抑速ブレーキキャスター	KZ-329001
	00170-000688	ハンディーウォークアーム(L)	KZ-C21005
	00170-000692	ハンディーウォークアーム(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21009
	00170-000814	ハンディーウォークアーム(L)抑速ブレーキ付	KZ-C21025
	00170-000504	いす付き歩行車	KQ-180
	01009-000002	ラビット歩行補助車	WA-2
	00110-000103	ハッピーミニ	
	00110-000095	歩行車ハッピーII	XYAPRL001 B
	00170-000624	車いす(自走式)	KK-T540MA
	00170-000625	車いす(自走式)	KK-T540MM
	00122-000451	車いす(自走式)ノーバンク	BAL-1
	00122-000411	車いす(自走式)	SKT-4
	00066-000182	車いす(自走式)エアリアル	MW-SL1
	00122-000360	車いす(自走式)モック	MOC-43LTP
	00066-000315	車いす(自走式)NEXT CORE	NEXT-11B
	00066-000186	車いす(自走式)	AR-500
	00175-000273	車いす(自走式)軽8W	NA-L8W
車 い す	00066-000237	車いす(自走式)エアリアル	MW-SL5
	MATSUNAGAS-MW-SL5BT	立ち止まり君付車いす	MW-SL5BT
	00122-000345	車いす(自走式)	KJP-4
	00066-000154	車いす(自走式)タイトターン	TT-01
	00122-000302	車いす(自走式)(38cm幅)	MYU4-22
	00122-000302	車いす(自走式)(40cm幅)	MYU4-22
	00122-000302	車いす(自走式)(42cm幅)	MYU4-22
	00175-000279	車いす(自走式)(38cm幅)	NA-3DX
	00175-000279	車いす(自走式)(40cm幅)	NA-3DX
	00175-000279	車いす(自走式)(42cm幅)	NA-3DX
	00175-000277	車いす(自走式)	EX-M3
	00160-000242	車いす(自走式)WAVIT+	WAP22-40S
	00170-000644	車いす(介助式)	KK-T545MA
	00170-000645	車いす(介助式)	KK-T545MM
	00122-000452	車いす(介助式)ノーバンク	BAL-2
	00122-000320	車いす(介助式)スキット2	SKT-2
	00066-000181	車いす(介助式)エアリアル	MW-SL2
	00175-000113	車いす(介助式)	TH-2SB
	00066-000316	車いす(介助式)NEXT CORE	NEXT-21B
	00175-000169	車いす(介助式)	NAH-L7
	00175-000255	車いす(介助式)軽7W	NAH-L7W
	00066-000185	車いす(介助式)	AR-600
	00066-000238	車いす(介助式)エアリアル	MW-SL6
	00122-000486	車いす(介助式)ラクーン3	LK-3
	00122-000375	車いす(介助式)スキット6輪	SKT-6
	00175-000280	車いす(介助式)(38cm幅)	NA-3DX
	00175-000280	車いす(介助式)(40cm幅)	NA-3DX
	00175-000280	車いす(介助式)(42cm幅)	NA-3DX
	00175-000278	車いす(介助式)	EX-M3
	00160-000243	車いす(介助式)WAVIT+	WAP16-40S
	00122-000433	車いす(リクライニング式)	SKT-7
	00066-000307	車いす(リクライニング式)マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D
	MATSUNAGAS-MH-4RE	車いす(リクライニング式)エレベーター付	MH-4RE
	00066-000251	車いす(リクライニング式)エリーゼ	FR-31TR
	00066-000280	車いす(自走式)オアシス	OS-11TRS
	00170-000499	車いす(リクライニング式)ハンディコンフォート	KZ-B14001
	00122-000301	車いす(リクライニング式)	MP-Ti F VL
	00066-000042	車いす(リクライニング式)	MW-14B
	00152-000013	セニアカー(四輪)	ET-4F
	00233-000040	タウニジョイ	TJ-OP
	MATSUNAGAS-MY-1JWX	電動車いす	MY-1JWX

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
車 い す 付 属 品	00066-000297	S&E ユニット	
	00066-000205	テーブル マジック式	
	00122-000461	スマートヘッドサポート	
	00066-000201	ワンタッチプラスチックベルト	
	00066-000209	後方ガード受け金具	
	00066-000261	ボンベ架(跳ね上げ用)	
	00066-000211	杖入れ(大)	
	00066-000298	延長棒(+15cm)	
	00122-000426	延長棒(+10cm)	
	00175-000285	延長棒(+16cm)	
	00563-000017	アルファブラクッション	KC-WP4040
	00175-000223	リフレア	
	00206-000072	ベスポジェルクッション	CK-375
	00206-000006	Gel-T クッション	CK-346
	00245-000078	リパディクッション	
	00428-000005	アクションパッド	#9000
	00540-000013	アウル40プラスレザ	OWL40P-L
	00468-000002	バリライトソロストレータス	56630
	00468-000034	リフレックス	
	00249-000049	ロホクッション ロータイプ	
	00149-000008	FC-アジャスト 標準セット	
	00540-000017	アウルサポートセット	OWLS-S01B01
	00540-000006	エクスジェル サポートセット	ASK-00
	00540-000002	エクスジェル マルチクッション	AEK-01R
	00093-000021	ケアスロープ(240cm)	CS-240C
	00093-000020	ケアスロープ(200cm)	CS-200
	00093-000019	ケアスロープ(175cm)	CS-175
	00093-000018	ケアスロープ(150cm)	CS-150
	00093-000017	ケアスロープ(120cm)	CS-120
	00093-000016	ケアスロープ(100cm)	CS-100
	00532-000018	携帯用スロープ ダンスロープスリム(245cm)	R-245SL
	00532-000019	携帯用スロープ ダンスロープスリム(205cm)	R-205SL
	00532-000020	携帯用スロープ ダンスロープスリム(165cm)	R-165SL
	00532-000021	携帯用スロープ ダンスロープスリム(125cm)	R-125SL
	00532-000022	携帯用スロープ ダンスロープスリム(85cm)	R-85SL
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(255cm)	R-255E
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(205cm)	R-205E
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(165cm)	R-165E
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(125cm)	R-125E
	00532-000014	携帯用スロープ ダンスロープライト(85cm)	N-85B
ス ロ ー プ	00084-000067	車いす用電動昇降機	UD-310S
	00084-000071	車いす用電動昇降機	UD-310L
	00084-000093	車いす用電動昇降機	UD-320CS
	00084-000094	車いす用電動昇降機	UD-320CL
	00170-000711	昇降座いす ライズターン	KD-650
	00088-000012	独立宣言エコライト	DSEK
	00088-000014	独立宣言ツイスト	DSTR
	00088-000015	独立宣言リクライニング	DSREC
	00170-000685	電動リフトアップチェア	KZ-165001
	00187-000111	バスリフト	EWB101S
	4940577075017	アームレスト乗り越えキット	EWBP107
	00125-000012	段差解消機 アルコー 3000型	Bタイプ
	00170-000695	床走行式電動介護リフト	KQ-781
	00170-000377	床走行式電動介護リフト	KQ-771
	00229-000016	つるべ F2Rセット	
	00229-000005	つるべ Bセット	
	00229-000017	つるべ G2Rセット	
	00229-000019	つるべ U2Rセット	
移 動 用 リ フ ト			

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付 サービスコード	予防給付 サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、ブラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12. 移動用リフト	171012	671012	床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

※月々のレンタル使用料の10%が利用者の自己負担となります。（利用者はレンタル料金の10%を福祉用具貸与事業者に支払います。）

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

年齢早見表 西暦2015年(平成27年度版)

生年	西暦	年齢	干支
明治44年	1911年	104歳	亥
明治45年／大正1年	1912年	103歳	子
大正2年	1913年	102歳	丑
大正3年	1914年	101歳	寅
大正4年	1915年	100歳	卯
大正5年	1916年	99歳	辰
大正6年	1917年	98歳	巳
大正7年	1918年	97歳	午
大正8年	1919年	96歳	未
大正9年	1920年	95歳	申
大正10年	1921年	94歳	酉
大正11年	1922年	93歳	戌
大正12年	1923年	92歳	亥

生年	西暦	年齢	干支
大正13年	1924年	91歳	子
大正14年	1925年	90歳	丑
大正15年／昭和1年	1926年	89歳	寅
昭和2年	1927年	88歳	卯
昭和3年	1928年	87歳	辰
昭和4年	1929年	86歳	巳
昭和5年	1930年	85歳	午
昭和6年	1931年	84歳	未
昭和7年	1932年	83歳	申
昭和8年	1933年	82歳	酉
昭和9年	1934年	81歳	戌
昭和10年	1935年	80歳	亥
昭和11年	1936年	79歳	子

生年	西暦	年齢	干支
昭和12年	1937年	78歳	丑
昭和13年	1938年	77歳	寅
昭和14年	1939年	76歳	卯
昭和15年	1940年	75歳	辰
昭和16年	1941年	74歳	巳
昭和17年	1942年	73歳	午
昭和18年	1943年	72歳	未
昭和19年	1944年	71歳	申
昭和20年	1945年	70歳	酉
昭和21年	1946年	69歳	戌
昭和22年	1947年	68歳	亥
昭和23年	1948年	67歳	子
昭和24年	1949年	66歳	丑

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

【事業所名】 福祉用具貸与いわない

【指定居宅サービス事業所番号】 0172300089

【住所】 〒045-0022

北海道岩内郡岩内町字清住167番地

(岩内町社会福祉協議会内)

【電話】 0135-62-3328

【FAX】 0135-62-3859